

PHILIPS

Rock-kontaktstolpe

myGarden

Rock sidejording

Inox

Vanntett



17108/47/16



Lys opp ditt utendørsliv

Dette uttaket for utendørs strømforsyning er veldig enkelt å installere. Det gir hele hagen din strøm, slik at du kan nyte uteområde ditt uten begrensninger.

Laget til bruk i hagen din

- IP44 – værbestandig
- Trygg og enkel montering
- Få ekstra strømforsyning til hagen din



Høydepunkter

IP44 – værbestandig



Denne utendørskontakten fra Philips er spesielt designet for utendørsmiljøer. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis med to siffer. Det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv og den andre mot vann. Denne utendørskontakten har IP44, som betyr


at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er valig og ideelt for utendørs bruk.

Trygg og enkel montering



Denne Philips innfellbare utendørskontakten er utformet for en brukervennlig montering. Du får klar veiledning om hvor du kan montere produktet, og relevant informasjon om IP-vurdering når det gjelder vanntetthet.

Ekstra strømforsyning



Ved hjelp av denne separate innfellbare strømforsyningen får du mer strøm til hagen din.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Rustfritt stål
- Materiale: Rustfritt stål
- Innfatningsfarge: Inox

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Nei

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Tilbehør
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,937 kg
- Høyde: 23 cm
- Lengde: 7,0 cm
- Bredde: 7,0 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Strømnett: 50–60 Hz
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Ingress beskyttelseskode: IP44 | Ledningsbeskyttet, sprutsikker
- IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse I

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718291455394
- Nettovekt: 0,94 kg
- Bruttovekt: 1,05 kg
- Høyde: 24,5 cm
- Lengde: 7,9 cm
- Bredde: 9,7 cm



Utgivelsesdato: 2025-11-01
Versjon: 0.384

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com