

PHILIPS

Vegglampe

myGarden

Flagstone

rustfritt stål

LED



17209/47/16



Lys opp ditt utendørsliv

Minimalistisk design, men fortsatt funksjonell. Denne svarte vegg lampen i rustfritt stål fra Philips kaster fra seg et kraftig, varmt, hvitt LED-lys. Legg til en unik glød til veggen din med toveis lyseffekter.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Ekstremt lang driftstid
- Energibesparende
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Laget for utendørs bruk

- Moderne utendørsbelysning
- Velg for utendørs vegg lamper
- Rustfritt stål av høy kvalitet og ekte glass

Avansert belysning for utendørs bruk

- High power LED
- Kraftig lys
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Egenskaper

- Toveis lyseffekt
- Enkel å sette opp for ethvert bruksområde
- Værbestandig

Høydepunkter

Ekstremt lang driftstid



En lyskilde du kan stole på. LED-belysning fra Philips har veldig lang levetid på minst 20 000 timer (tilsvarende 20 års gjennomsnittlig bruk i tre timer per dag med minst 13 000 ganger av og på). Med LED fra Philips skal man ikke bekymre seg for vedlikehold eller lampeskifte, og får alltid den perfekte lysstemningen i hjemmet.

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer denne Philips-lyskilden energi. Dette gjør at du får lavere strømregning og at du hjelper miljøet.

Fem års garanti på LED-systemet



I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Moderne utendørsbelysning

Imponerende, dristig og minimalistisk utendørsbelysning fra Philips. Den elegante og moderne stilen til Philips utendørsbelysning er perfekt for å lyse opp i hagen, på gangstier og andre utendørsområder.

Velg for utendørs veggglamper

Få mest mulig ut av utendørsområdet med denne vegglampen som er perfekt å montere nær inngangsdøren eller på terrasseveggene.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av rustfritt stål av høy kvalitet og ekte glass.

High power LED



Philips utendørsbelysning bruker den nyeste og mest avanserte LED-teknologien. Den gir sterk lysmengde, god lyskvalitet og lang levetid.

Kraftig lys

Denne utendørslampen gir kraftig varmt, hvitt lys. Et sterkt generelt lys for å lyse opp hagen eller terrassen.

Fem års garanti på LED-systemet



I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Toveis lyseffekt



Toveis lyseffekt for allmenbelysning til hagen.

Enkel å sette opp

Lampen og holderne er utformet for en brukervennlig montering, og alt du trenger for å komme i gang, følger med i esken, blant annet en torxnøkkel og en torxskrue. Du får klar veiledning om hvor du kan montere produktet, og relevant informasjon om IP-vurdering når det gjelder vanntetthet.

Værbestandig

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med

IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almennbelysning.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Rustfritt stål
- Materiale: Aluminium
- Innfatningsfarge: Inox

Holdbarhet

- Nominell levetid: 25 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- LED-modulen har fem års garanti: Ja
- Lys i to retninger: Ja
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja

Hageområde

- Hageområde: Bakgården, Gårdsplass

Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Ja

Effekt

- Inngangsspenning: SELV

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,767 kg
- Høyde: 11,8 cm
- Lengde: 13,6 cm
- Bredde: 8,8 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 12
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 300 lm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: varmhvit
- Strømnett: 50–60 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: Innebygd LED-pære
- Lyspære følger med: 1 W
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Ingress beskyttelseskode: IP44 | Ledningsbeskyttet, sprutsikker
- Antall lyskilder: 1
- IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse I



Utgivelsesdato: 2025-11-01
Versjon: 0.370

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com