

# PHILIPS

Hoverfly-vegglampe,  
60 W, E27, ingen pære

myGarden

Ingen lyspære

Svart

Vanntett



17237/30/PN



## Skap flotte stunder utendørs

Få vintagestilen utendørs med denne vegg lampen fra Philips myGarden i svart utgave. Retrodesignet er stilig og passer godt utendørs. Kvalitetsmaterialene og den svarte utførelsen passer perfekt til den personlige stilen din.

### Laget for utendørs bruk

- Materialer i høy kvalitet

### Egenskaper

- Værbestandig

### Gled deg over livet utendørs

- Skap en stilig og innbydende atmosfære

# Høydepunkter

## Materialer i høy kvalitet

Denne Philips utendørslampen er laget av kvalitetsmaterialer med overlegen utførelse. Dette sikrer et solid produkt som varer lenge og ikke ruster eller blir flekkete uansett værforhold

## Værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almenbelysning.

## Skap en stilig atmosfære

Denne utendørs vegg lampen er designet ut fra det nyeste innen trender og livsstil for enkelt å kunne passe sammen med uteplassen og gjenspeile den atmosfæren du alltid har ønsket.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrrert LED: Nei

## Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

## Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Klassisk
- Type: Vegg lamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

### Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,967 kg
- Total høyde: 224 mm
- Total lengde: 222 mm
- Total bredde: 248 mm

### Service

- Garanti: To år

### Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: 50 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1

### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696156803
- Nettovekt: 0,97 kg
- Bruttovekt: 1,39 kg
- Høyde: 26,3 cm
- Lengde: 23,8 cm
- Bredde: 26,8 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-13  
Versjon: 0.535

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)