

PHILIPS

Raccoon-
vegglampe, 4 W

myGarden

2700 K

Antrasitt

Vanntett



17274/93/16



Alltid lys når du kommer hjem

Philips myGarden Raccoon vegglampe i strukturert antrasittgrått lyser opp utendørsområder med kraftig lys. LED-lys, syntetisk materiale og minimalistisk design gir en moderne følelse, med en bevegelsessensor som holder deg ekstra trygg.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende
- LED-lyskilde av høy kvalitet
- Lang driftstid opptil 15 år
- Varmhvitt lys
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Laget til bruk i hagen din

- Praktisk og sikker, bevegelsessensor følger med
- Sensor som er enkel å sette opp
- IP44 – værbestandig

Høydepunkter

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer den energibesparende lampen fra Philips energi, noe som hjelper deg med å spare penger på strømregningene og gjøre din del for miljøet.

LED-lyskilde av høy kvalitet



Teknologien som er i denne lyskilden er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås på med det samme, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Lang driftstid



En lyskilde du kan stole på. De integrerte LED-ene, som brukes i denne LED-lampen fra Philips, vil vare opptil 15 000 timer (som tilsvarer 15 år på grunnlag av en gjennomsnittlig bruk på 3 timer per dag med minst 13 000 brytersykluser). Det føles så komfortabelt å vite at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold eller å skifte lyspære samtidig som du får den perfekte lysstemningen i hjemmet.

Varmhvitt lys




Lys kan ha forskjellige fargetemperaturer som angis i kelvin (K). Lamper med en lav kelvin-verdi produserer et varmt, koselig lys, mens de med høyere kelvin-verdier produserer et kjølig, mer oppkvikkende lys. Denne Philips-lampen gir et varmt, hvitt lys og gir en koselig atmosfære.

Fem års garanti på LED-systemet




I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Bevegelsessensor er inkludert



En bevegelsessensor er inkludert for å ønske deg velkommen når du kommer hjem, eller fortelle deg at andre har ankommet. Når sensoren oppdager bevegelse slås lampene på automatisk.

Sensor som er enkel å sette opp



Et enkelt oppsett gjør det lett for å det å velge når og hvor lenge den automatiske sensoren skal skru på lampen(e).

IP44 – værbestandig

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for utendørsmiljøer. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis med to siffer. Det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv og den andre mot vann. Denne utendørslampen har IP44, som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette

produktet er mest vanlig og ideelt for utendørs bruk.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Ja

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 2700 K

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Strømforbruk

- Effektforbruk: 4

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,640 kg
- Total høyde: 205 mm
- Total lengde: 162 mm
- Total bredde: 75 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 30
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 400 lm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: 50–60 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 1

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718291479482
- Nettovekt: 0,64 kg
- Bruttovekt: 0,71 kg
- Høyde: 22,8 cm
- Lengde: 7,8 cm
- Bredde: 16,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.578

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com