

PHILIPS

Innfelte Fresco-
lamper, 4,6 W GU10

myGarden

2700 K

Inox

Vanntett



17289/47/16



Lys opp hagen din på natten

Den innfelte Philips myGarden Fresco-spotten har et vakkert LED-lys som viser frem hagen på sitt beste, eller lyser opp de mørke områdene klart. Den er konstruert av holdbart metall mens det justerbare hodet kan lyse med en retningsbestemt stråle.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende
- LED-lyskilde av høy kvalitet
- Lang driftstid opptil ti år
- Varmhvitt lys

Laget til bruk i hagen din

- IP23 – værbestandig

Høydepunkter

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer den energibesparende lampen fra Philips energi, noe som hjelper deg med å spare penger på strømregningene og gjøre din del for miljøet.

LED-lyskilde av høy kvalitet




LED-lyskilden som følger med denne Philips-lampen, er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås umiddelbart på, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Lang driftstid



En lyskilde du kan stole på. De integrerte LED-lyspærene som brukes i denne LED-lampen fra Philips, kommer til å vare opptil 10 000 timer (som tilsvarer 10 år med en gjennomsnittlig bruk på 3 timer per dag og med minst 13 000 brytersykluser). Det er godt å vite at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold eller å skifte lyspære, samtidig som du får den perfekte lysstemningen i hjemmet.

Varmhvitt lys



Lys kan ha forskjellige fargetemperaturer som angis i kelvin (K). Lamper med en lav kelvin-verdi produserer et varmt, koselig lys, mens de med høyere kelvin-verdier produserer et kjølig, mer oppkvikkende lys. Denne Philips-lampen gir et varmt, hvitt lys og gir en koselig atmosfære.

IP23 – værbestandig



Dette utendørslyset fra Philips er spesielt designet for fuktige utemiljøer. Det er testet for å sikre vannmotstanden. IP-klassen er beskrevet av to figurer: den første refererer til beskyttelsesnivået mot støv, det andre mot vann. Dette utendørslyset er designet med IP23: det er beskyttet mot vannsprøyt og er ideelt for belysning av veranda.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Rustfritt stål
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Definerte lysstråler: Ja
- Integrert LED: Ja

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 2700 K

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,160 kg
- Forsenkingsavstand: 110 mm
- Total høyde: 108 mm
- Total lengde: 100 mm
- Total bredde: 100 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 8.0 cm x 8.0 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Total lumeneffekt på lysarmaturen (skjult): 395
- Lumeneffekt på lyspæren som følger med: 395
- Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 50
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: 50–60 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyspære følger med: 4.6
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718291502876
- Nettovekt: 0,16 kg
- Bruttovekt: 0,24 kg
- Høyde: 10,8 cm
- Lengde: 9,3 cm
- Bredde: 10,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-01-31
Versjon: 0.487

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com