

PHILIPS


Macaw-
vegglampe, 3,5 W

myGarden


2700 K

Svart

Vanntett



17317/30/16



Nyt en vakker opplyst hage

Philips myGarden Macaw-vegglampen er en perfekt kube i børstet rustfritt stål som gir veggen i hagen en modernistisk stil. Bevegelsessensoren og lyset av høy kvalitet fra den store lysåpningen sørger for masse lys når du trenger det.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende
- LED-lyskilde av høy kvalitet
- Varmhvitt lys
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Laget til bruk i hagen din

- Praktisk og sikker, bevegelsessensor følger med
- IP44 – værbestandig

Høydepunkter

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer den energibesparende lampen fra Philips energi, noe som hjelper deg med å spare penger på strømregningene og gjøre din del for miljøet.

LED-lyskilde av høy kvalitet



Teknologien som er i denne lyskilden er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås på med det samme, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Varmhvitt lys



Lys kan ha forskjellige fargetemperaturer som angis i kelvin (K). Lamper med en lav kelvin-verdi produserer et varmt, koselig lys, mens de med høyere kelvin-verdier produserer et kjølig, mer oppkvikkende lys. Denne Philips-lampen gir et varmt, hvitt lys og gir en koselig atmosfære.

Fem års garanti på LED-systemet



I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Bevegelsessensor er inkludert



En bevegelsessensor er inkludert for å ønske deg velkommen når du kommer hjem, eller fortelle deg at andre har ankommet. Når sensoren oppdager bevegelse slås lampene på automatisk.

IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for utendørsmiljøer. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis med to siffer. Det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv og den andre mot vann. Denne utendørslampen har IP44, som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er mest vanlig og ideelt for utendørs bruk.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Ja

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 2700 K

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Strømforbruk

- Effektforbruk: 3,5

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,311 kg
- Total høyde: 137 mm
- Total lengde: 127 mm
- Total bredde: 91 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 30
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 320 lm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: 50 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696125946
- Nettovekt: 0,31 kg
- Bruttovekt: 0,37 kg
- Høyde: 14,8 cm
- Lengde: 9,8 cm
- Bredde: 13,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-01-31
Versjon: 0.487

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com