

# PHILIPS

Shovel-vegglampe,  
42 W, E27, ingen pære

myGarden

Ingen lyspære

Inox

Vanntett



17335/47/PN



## Nyt en vakkert opplyst hage

Philips Shovel-vegglampen i rustfritt stål gir stil og styrke til veggen din. Den lyser opp og ned og skaper en fantastisk veggvaskeffekt. Alt du trenger å gjøre er å nyte hagen din.

### Gi hagen din et nytt design

- Rustfritt stål av høy kvalitet og utmerkede syntetiske materialer

### Egenskaper

- Enkel installering
- Værbestandig

### Gled deg over livet utendørs

- Skap en stilig og innbydende atmosfære

# Høydepunkter

## Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av rustfritt stål av høy kvalitet og utmerkede syntetiske materialer.

## Enkel installering



Noen ganger kan det være vanskelig å installere belysning, men med denne utendørslampen fra Philips går installeringen som en lek. Denne varen leveres med en torxnøkkel.

## Værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almenbelysning.

## Skap en stilig atmosfære

Denne utendørs vegg lampen er designet ut fra det nyeste innen trender og livsstil for enkelt å kunne passe sammen med uteplassen og gjenspeile den atmosfæren du alltid har ønsket.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Rustfritt stål
- Materiale: Metall

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integreert LED: Nei

## Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

## Lysegenskaper

- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

## Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegg lamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,295 kg
- Total høyde: 127 mm
- Total lengde: 147 mm
- Total bredde: 155 mm

## Service

- Garanti: To år

### Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: 50–60 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1

### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696153901
- Nettovekt: 0,3 kg
- Bruttovekt: 0,4 kg
- Høyde: 17,1 cm
- Lengde: 13,6 cm
- Bredde: 15,6 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-13  
Versjon: 0.409

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)