

# PHILIPS


Moonshine-taklampe,  
28 W, E27, ingen pære

myGarden

Ingen lyspære

Antrasitt

Vanntett



17350/93/PN



## Nyt en vakkert opplyst hage

Denne Philips Moonshine LED-utendørsvegglampen i antrasittgrått er formstøpt i slitesterk aluminium. Med sin minimalistiske nyanse utstråler det et diffust fasadelys for vegg og tak.

### Gi hagen din et nytt design

- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

### Egenskaper

- Enkel installering
- Værbestandig

### Gled deg over livet utendørs

- Skap en stilig og innbydende atmosfære

# Høydepunkter

## Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av formstøpt aluminium av høy kvalitet og overlegne syntetiske materialer.

## Enkel installering



Noen ganger kan det være vanskelig å installere belysning, men med denne utendørslampen fra Philips går installeringen som en lek. Denne varen leveres med en torxnøkkel.

## Værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almennbelysning.

## Skap en stilig atmosfære

Denne utendørs vegg lampen er designet ut fra det nyeste innen trender og livsstil for enkelt å kunne passe sammen med uteplassen og gjenspeile den atmosfæren du alltid har ønsket.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Nei

## Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

## Lysegenskaper

- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

## Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,933 kg
- Total høyde: 81 mm
- Total lengde: 260 mm
- Total bredde: 260 mm

## Service

- Garanti: To år

### Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: 50–60 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: ikke aktuelt
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 2

### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696158180
- Nettovekt: 0,93 kg
- Bruttovekt: 1,11 kg
- Høyde: 279 mm
- Lengde: 95 mm
- Bredde: 274 mm



Utgivelsesdato:  
2026-04-29  
Versjon: 0.429

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)