

PHILIPS

Crust-bakkespotlys/
spyd, 3,2 W

myGarden

2700 K

Inox

Vanntett



17356/47/PO



Lys opp hagen din på natten

Dette solide, innfelte Philips myGarden Crust LED-spotlyset i rustfritt stål lyser opp stier og oppkjørsler uten å forandre utseendet på hagen din. Førsteklasses materialer og Philips LED-lamper av høy kvalitet eliminerer i stor grad behovet for vedlikehold etter montering.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende
- LED-lyskilde av høy kvalitet

Gi hagen din et nytt design

- Rustfritt stål av høy kvalitet og utmerkede syntetiske materialer

Avansert belysning for utendørs bruk

- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Egenskaper

- Enkel installering
- IP67 – værbestandig
- Lang driftstid

Høydepunkter

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer denne Philips-lyskilden energi. Dette gjør at du får lavere strømregning og at du hjelper miljøet.

LED-lyskilde av høy kvalitet

LED-lyskilden som følger med denne Philips-lampen, er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås umiddelbart på, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av rustfritt stål av høy kvalitet og utmerkede syntetiske materialer.

Fem års garanti på LED-systemet



I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Enkel installering



Noen ganger kan det være vanskelig å installere belysning, men med denne utendørslampen fra Philips går installeringen som en lek. Denne varen leveres med en torxnøkkel.

IP67 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelsesnivået mot vann. Denne lampen er utformet med IP67, noe som betyr at den er beskyttet mot midlertidig nedsenkning i vann og perfekt egnet for å belyse gangstier eller oppkjørsler. Du kan til og med kjøre over den.

Lang driftstid



Philips LED-lys lyser i gjennomsnitt opptil 25000 timer (som tilsvarer et gjennomsnitt på 25 år på grunnlag av en gjennomsnittlig bruk på 3 timer/dag med en på/av-syklusaktivitet på minst 13 000 på/av).

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Kan dimmes: Nei

Design og utseende

- Farge: Rustfritt stål
- Materiale: Rustfritt stål

Holdbarhet

- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Rustfri, støvfri: Ja
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 112

Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Bakkespotter/pigger
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Strømforbruk

- Wattstyrke: 3,2 W
- Effektforbruk: 3,2 W

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,334 kg
- Lengde på utstikker: 10.5 cm
- Bredde på utstikker: 10.5 cm
- Lengde: 12 cm
- Forsenkingsavstand: 12 mm
- Bredde: 12 cm
- Total høyde: 126 mm
- Total lengde: 115 mm
- Total bredde: 115 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 10.5 cm x 10.5 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 350
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- IP-klasse: IP67 | Støvtett og beskyttet mot kortvarig nedsenking i vann
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696159019
- Nettovekt: 0,33 kg
- Bruttovekt: 0,43 kg
- Høyde: 12,6 cm
- Lengde: 12,1 cm
- Bredde: 12,1 cm



Utgivelsesdato:
2026-03-21
Versjon: 0.427

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com