

PHILIPS

Buxus-
vegglampe, 4,5 W

myGarden

2700 K

Inox

Vanntett



17357/47/PO



Nyt en vakkert opplyst hage

Philips Buxus LED-vegglampe i rustfritt stål gir stil og styrke til veggen din. Den kaster, med sin slanke og runde form, fra seg rikelig med varmhvitt LED-lys både oppover og nedover noe som gir en fantastisk veggvaskeffekt

Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende
- LED-lyskilde av høy kvalitet

Gi hagen din et nytt design

- Rustfritt stål av høy kvalitet og utmerkede syntetiske materialer

Avansert belysning for utendørs bruk

- Kompatibel med veggmonterte lysdimmere
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Egenskaper

- Enkel installering
- Værbestandig
- Lang driftstid

Høydepunkter

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer denne Philips-lyskilden energi. Dette gjør at du får lavere strømregning og at du hjelper miljøet.


LED-lyskilde av høy kvalitet

LED-lyskilden som følger med denne Philips-lampen, er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås umiddelbart på, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av rustfritt stål av høy kvalitet og utmerkede syntetiske materialer.

Kompatibel med veggmonterte lysdimmere



Juster lysstyrken til dette belysningsproduktet fra Philips med en veggmontert lysdimmer (følger ikke med) for å skape stemning i et rom, fremheve en del av hjemmet og mer.

Fem års garanti på LED-systemet



I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Enkel installering



Noen ganger kan det være vanskelig å installere belysning, men med denne utendørslampen fra Philips går installeringen som en lek. Denne varen leveres med en torxnøkkel.

Værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vannrett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almenbelysning.

Lang driftstid



Philips LED-lys lyser i gjennomsnitt opptil 25000 timer (som tilsvarer et gjennomsnitt på 25 år på grunnlag av en gjennomsnittlig bruk på 3 timer/dag med en på/av-syklusaktivitet på minst 13 000 på/av).

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Rustfritt stål
- Materiale: Rustfritt stål

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- LED-modulen har fem års garanti: Ja
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,659 kg
- Høyde: 14 cm
- Lengde: 10,1 cm
- Bredder: 12,6 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 25 000 time(r)
- Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 35 W
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 525
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: 220-240
- LED: Ja
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- Lyspære følger med: 4.5 W
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 4.5 W
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 2

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696159408
- Nettovekt: 0,66 kg
- Bruttovekt: 0,74 kg
- Høyde: 15,6 cm
- Lengde: 10,6 cm
- Bredder: 13,1 cm



Utgivelsesdato:
2025-03-18
Versjon: 0.553

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com