

# PHILIPS

Kiskadee-vegglampe,  
42 W, E27, ingen pære

myGarden

Ingen lyspære

Antrasitt

Vanntett



17383/93/PN



## Nyt en vakkert opplyst hage

Denne elegante antrasittgrå vegg lampen fra Philips har rene linjer og sterke aksenter. Den er laget av høykvalitets aluminium og ser flott ut i en moderne hage. Alt du må gjøre er å slå på lyset og nyte tilværelsen i hagen.

### Laget for utendørs bruk

- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

### Egenskaper

- Værbestandig

### Gled deg over livet utendørs

- Skap en stilig og innbydende atmosfære

# Høydepunkter

## Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av formstøpt aluminium av høy kvalitet og overlegne syntetiske materialer.

## Skap en stilig atmosfære

Denne utendørs vegg lampen er designet ut fra det nyeste innen trender og livsstil for enkelt å kunne passe sammen med uteplassen og gjenspeile den atmosfæren du alltid har ønsket.

## Værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almenbelysning.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Nei

## Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

## Lysegenskaper

- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 121 lm/W

### Diverse

- Spesielt designet for: Hage
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

### Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,545 kg
- Total høyde: 212 mm
- Total lengde: 197 mm
- Total bredde: 140 mm

### Service

- Garanti: To år

### Tekniske spesifikasjoner

- Strømnett: 50–60 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 42
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696165850
- Nettovekt: 0,55 kg
- Bruttovekt: 0,7 kg
- Høyde: 22,4 cm
- Lengde: 14,6 cm
- Bredde: 20,1 cm



Utgivelsesdato:  
2025-08-02  
Versjon: 0.549

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)