

PHILIPS

Drosera-vegglampe,
12 W

myGarden

2700 K

Svart

Vanntett



17393/30/PO



Nyt en vakkert opplyst hage

Philips Drosera LED utendørs lys er laget av robust høykvalitets antrasittgrå aluminium. Det kan brukes både som vegglampe og taklampe. Det har et kraftig spredt varmt hvitt lys som lyser opp utendørsområdet.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende

Gi hagen din et nytt design

- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Avansert belysning for utendørs bruk

- High power LED
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Egenskaper

- Værbestandig
- Lang driftstid

Høydepunkter

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer denne Philips-lyskilden energi. Dette gjør at du får lavere strømregning og at du hjelper miljøet.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av formstøpt aluminium av høy kvalitet og overlegne syntetiske materialer.

High power LED



Philips utendørsbelysning bruker den nyeste og mest avanserte LED-teknologien. Den gir sterk lysmengde, god lyskvalitet og lang levetid.

Fem års garanti på LED-systemet



I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almenbelysning.

Lang driftstid



Philips LED-lys lyser i gjennomsnitt opptil 25000 timer (som tilsvarer et gjennomsnitt på 25 år på grunnlag av en gjennomsnittlig bruk på 3 timer/dag med en på/av-syklusaktivitet på minst 13 000 på/av).

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integreert LED: Ja

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 2700 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 112

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Strømforbruk

- Effektforbruk: 12

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,565 kg
- Total høyde: 190 mm
- Total lengde: 190 mm
- Total bredde: 74 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 83
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1200 lm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: 50 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 1

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696165959
- Nettovekt: 0,56 kg
- Bruttovekt: 0,66 kg
- Høyde: 20,4 cm
- Lengde: 8,6 cm
- Bredde: 19,6 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.527

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com