

PHILIPS

Calgary-vegglampe,
60 W, E27, ingen pære

myGarden

Ingen lyspære

Inox

Vanntett

17474/47/PN



Lys opp inngangen

Den sylindriske Philips Calgary-vegglampen i polert rustfritt stål gir veggene din en moderne utforming. Lampen beriker og lyser opp inngangen med mykt, varmt lys.

Gi hagen din et nytt design

- Velg for moderne stil
- Velg for utendørs vegglamper
- Rustfritt stål av høy kvalitet

Match din utendørs stil

- Laget for utendørs bruk – vanntett IP44

Egenskaper

- Enkel å sette opp for ethvert bruksområde

Utform hagen din med lys

- Dekorativ utendørsbelysning

Høydepunkter

Velg for moderne stil

Denne lampen er designet i Europa og har en unik design for å hjelpe deg med å skape en moderne stil ute.

Velg for utendørs vegglamper

Få mest mulig ut av utendørsområdet med denne vegglampen som er perfekt å montere nær inngangsdøren eller på terrasseveggene.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av rustfritt stål av høy kvalitet.

Utformet for bruk utendørs

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for utendørsmiljøer. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis med to siffer. Det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv og den andre mot vann. Denne utendørslampen har IP44, som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er mest vanlig og ideelt for utendørs bruk.

Enkel å sette opp

Dekorativ utendørsbelysning

Utendørsbelysning kan forbedre hagens utseende eller utendørsområdet ved å belyse elementer, lyse opp stier på en fin måte eller skape en perfekt stemning for minneverdige kvelder med venner og familie. Derfor har Philips skapt myGarden, en serie med vakker og dekorativ utendørsbelysning som med stil og funksjonalitet hjelper deg med å gjøre mest mulig ut av utendørsområdet.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Rustfritt stål
- Materiale: Glass, Metall

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Nei

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,875 kg
- Total høyde: 155 mm
- Total lengde: 140 mm
- Total bredde: 100 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: 50–60 Hz, Fra 220–240 V
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696176757
- Nettovekt: 0,79 kg
- Bruttovekt: 0,85 kg
- Høyde: 16,5 cm
- Lengde: 11 cm
- Bredde: 14,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.437

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com