

# PHILIPS

## Virginia- bevegelsessensor

VIRGINIA

Hvit

Vannrett

17476/31/PN



## Alltid lys når du kommer hjem

Den hvite bevegelsessensoren Philips Virginia har flere monteringsmuligheter, stort registreringsområde og sensor som oppdager bevegelse i to retninger. Still inn sensoren etter behov, og bruk den unike dag/natt-funksjonen for å skape trygghet om kvelden.

### **Avansert belysning for utendørs bruk**

- Praktisk og sikker, bevegelsessensor følger med
- Manuell overstyring

### **Egenskaper**

- Flere monteringsmuligheter

### **Bli ønsket velkommen hjem med lys**

- Sensor som er enkel å sette opp
- Høy maksimal belastning (1000 W for glødelys, 200 W for LED-lys)

### **Få utendørsbelysning på en enkel måte**

- IP44 – værbestandig
- Syntetiske materialer av høy kvalitet


# Høydepunkter

## Bevegelsessensor er inkludert



En bevegelsessensor er inkludert for å ønske deg velkommen når du kommer hjem, eller fortelle deg at andre har ankommet. Når sensoren oppdager bevegelse slås lampene på automatisk.

## Manuell overstyring Flere monteringsmuligheter Sensor som er enkel å sette opp



Et enkelt oppsett gjør det lett for å det å velge når og hvor lenge den automatiske sensoren skal skru på lampen(e).

## Høy maksimal belastning (1000 W for glødelys, 200 W for LED-lys) IP44 – værbestandig



Denne PIR-sensoren fra Philips er spesielt utviklet for fuktige utendørsmiljøer. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-klassen angis av to figurer. Den første henviser til beskyttelsesnivået mot støv og den andre mot vann. Denne PIR-sensoren fra Philips har IP44, som betyr at den er beskyttet mot vannsprut og ideell for utendørsbruk.

## Syntetiske materialer av høy kvalitet

Denne PIR-sensoren fra Philips er særlig utviklet for utendørsbruk. Den er robust og slitesterk og laget av syntetiske materialer av høy kvalitet.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Nominell levetid: 25 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

#### Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrrert LED: Nei

#### Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

#### Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Tilbehør
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

#### Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,146 kg
- Total høyde: 94 mm
- Total lengde: 70 mm
- Total bredde: 104 mm

#### Service

- Garanti: To år

#### Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: Ikke relevant
- Strømnett: 50 Hz
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696176788
- Nettovekt: 0,15 kg
- Bruttovekt: 0,23 kg
- Høyde: 11,1 cm
- Lengde: 7,8 cm
- Bredde: 10,8 cm



Utgivelsesdato:  
2026-03-21  
Versjon: 0.351

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)