

PHILIPS

Vegglampe

CAMBRIDGE

svart

17478/42/PN



Lys opp inngangen automatisk

Gi uteområdet et vintagetouch med en svart børstet vegg lampe i aluminium fra Philips. Glasset er i høy kvalitet og sammen med retro-designet gir dette en stilig atmosfære som understreker den personlige stilen din. Det medfølger også en dagslyssensor, som automatisk skruer på lyset om natten.

Gi hagen din et nytt design

- Velg for utendørs vegg lamper

Match din utendørs stil

- Laget for utendørs bruk – vanntett IP44

Laget for utendørs bruk

- Aluminium av høy kvalitet og ekte glass

Egenskaper

- Enkel å sette opp for ethvert bruksområde

Bli ønsket velkommen hjem med lys

- Unik dag/natt-funksjon

Utform hagen din med lys

- Dekorativ utendørsbelysning
- Velg for gammeldags stil

Høydepunkter

Velg for utendørs vegglamper

Få mest mulig ut av utendørsområdet med denne vegglampen som er perfekt å montere nær inngangsdøren eller på terrasseveggene.

Utformet for bruk utendørs

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for utendørsmiljøer. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis med to siffer. Det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv og den andre mot vann. Denne utendørslampen har IP44, som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er mest vanlig og ideelt for utendørs bruk.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av formstøpt aluminium av høy kvalitet og ekte glass.

Enkel å sette opp

Unik dag/natt-funksjon



Takket være dag/natt-funksjonen slår dette utendørslyset seg automatisk på når det blir mørkt ute. Bruk denne unike funksjonen for lange sommerkvalder eller økt sikkerhet.

Dekorativ utendørsbelysning

Utendørsbelysning kan forbedre hagens utseende eller utendørsområdet ved å belyse elementer, lyse opp stier på en fin måte eller skape en perfekt stemning for minneverdige kvelder med venner og familie. Derfor har Philips skapt myGarden, en serie med vakker og dekorativ utendørsbelysning som med stil og funksjonalitet hjelper deg med å gjøre mest mulig ut av utendørsområdet.

Velg for gammeldags stil

Denne lampen er designet i Europa og har en unik design for å hjelpe deg med å skape en gammeldags stil ute.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Nei
- Bevegelsessensor: Ja

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Klassisk
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Sensor, Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,560 kg
- Total høyde: 339 mm
- Total lengde: 170 mm
- Total bredde: 204 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Strømnett: 230 V, 50 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja

- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696176818
- Nettovekt: 1,47 kg
- Bruttovekt: 1,77 kg
- Høyde: 28 cm
- Lengde: 18 cm
- Bredde: 22 cm



Utgivelsesdato:
2026-01-31
Versjon: 0.422

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com