

PHILIPS

Vegglampe

Linea

SHELLLINE 3000K

hvit

LED



31237/31/P1



Belysning og avslapning

Philips myLiving Decolinea Shellline vegglysrøret kombinerer ytelse og utseende i sitt enkle design. Med LED-teknologi med lang levetid (opptil 20 000 timers bruk), er dette lyset den perfekte erstatning for den tradisjonelle T5-lysrøret.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende
- LED-lyskilde av høy kvalitet
- Lang driftstid opptil 15 år
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Høydepunkter

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer den energibesparende lampen fra Philips energi, noe som hjelper deg med å spare penger på strømregningene og gjøre din del for miljøet.

LED-lyskilde av høy kvalitet



LED-lyskilden som følger med denne Philips-lampen, er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås umiddelbart på, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Lang driftstid



En lyskilde du kan stole på. De integrerte LED-ene, som brukes i denne LED-lampen fra Philips, vil vare opptil 15 000 timer (som tilsvarer 15 år på grunnlag av en gjennomsnittlig bruk på 3 timer per dag med minst 13 000 brytersykluser). Det føles så komfortabelt å vite at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold eller å skifte lyspære samtidig som du får den perfekte lysstemningen i hjemmet.

Fem års garanti på LED-systemet



I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Syntetiske materialer

Holdbarhet

- Nominell levetid: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Spredende lyseffekt: Ja
- Integrert LED: Ja

Diverse

- Spesielt designet for: Funksjonell, Kjøkken
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,205 kg
- Høyde: 3,4 cm
- Lengde: 120,5 cm
- Bredde: 2,8 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1800 lm
- Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
- Lyspære følger med: 18 W
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696163320
- Nettovekt: 0,21 kg
- Bruttovekt: 0,34 kg
- Høyde: 1 251 mm
- Lengde: 39 mm
- Bredde: 41 mm



Utgivelsesdato:
2025-10-22
Versjon: 0.493

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com