

PHILIPS


Wavel-taklampe,
17 W

Taklamper

4000/6500/2700 K

Hvit

Kan dimmes, SceneSwitch



31821/31/P5



Kvalitetsbelysning for et koselig hjem

Philips myLiving WAWEL LED-taklampe leveres med integrert LED-lys for optimalisering av lysmengde og uniformitet. Kontroller lysstyrken til humøret ditt med trinnjustering og minnefunksjoner.

Lyseffekt

- Jevn lysfordeling

Avansert LED

- Justerbar 2700–6500 K

Energibesparende

- 80 % energibesparelse sammenlignet med tradisjonelle lyskilder

Høydepunkter

Jevn lysfordeling



80 % energibesparelse



Justerbar



Få opptil 80 % besparelse sammenlignet med vanlig lyspære. Den betaler seg selv og gir deg besparelser år etter år. Reduser strømregningen og spar penger nå.

Denne lampen er justerbar, og du kan stille det inn på din foretrukne lysfarge; fra varmhvit (2700K) til kjølig dagslys (6500K).

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor, Garasje
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, SceneSwitch

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 130 mA
- Effektivitet: 94 lm/W

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,64 kg
- Høyde: 6,6 cm
- Lengde: 35 cm
- Bredder: 35 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 20 000 time(r)
- Diameter: 350 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1600
- Lysfarge: 4000/6500/2700
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Step Dim - Ikke bruk med dimmer
- LED: Ja
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696162774
- Nettovekt: 0,64 kg
- Bruttovekt: 1,02 kg
- Høyde: 39,7 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredder: 39,6 cm



Utgivelsesdato:
2025-03-18
Versjon: 0.461

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com