

# PHILIPS

Canaval-taklampe,  
18 W

Taklamper

4000 K

Hvit

Kan dimmes, SceneSwitch



32809/31/P3



## Ett armatur, din bryter, tre lysinnstillinger

Philips Cavanal LED-taklampe er en klassisk hvit armatur som passer inn i ethvert interiør, for energieffektiv, høy kvalitet og langvarig lys. Velg ønsket lysstyrke til forskjellige stemninger hjemme ved hjelp av trinnvis demping.

### Enkel i bruk

- Glatt overflate for enkel rengjøring

### Lyseffekt

- Jevn lysfordeling

### Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang driftstid opptil 15 år

### Avansert LED

- Høy lyseffekt

### Energibesparende

- Innebygd LED, som en del av systemet
- 80 % energibesparelse

### Tre lysinnstillinger

- Bruk den lysbryteren du har for å skifte stemningen

# Høydepunkter

## Lett å vedlikeholde



## Jevn lysfordeling



## Lang driftstid



En lyskilde du kan stole på. De integrerte LED-ene, som brukes i denne LED-lampen fra Philips, vil vare opptil 15 000 timer (som tilsvarer 15 år på grunnlag av en gjennomsnittlig bruk på 3 timer per dag med minst 13 000 brytersykluser). Det føles så komfortabelt å vite at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold eller å skifte lyspære samtidig som du får den perfekte lysstemningen i hjemmet.

## Høy lyseffekt

Lys av høy kvalitet med stor lysmengde. Lyset har en lysvinkel på 40 grader – den perfekte vinkelen for spotbelysning.

## Integrert LED



En lyskilde som du kan stole på. Med integrerte LED-lyskilder trenger du ikke å bekymre deg for vedlikehold eller lampeskifte, samtidig som du har en perfekt lysatmosfære i hjemmet ditt.

## 80 % energibesparelse



Opptil 80 % energisparing sammenlignet med standard glødende lyskilder.

## Innstillinger for SceneSwitch 3-belysning

Dim lysene dine uten å måtte bruke en dimmer ved hjelp av SceneSwitch-lysregulator. Bytt enkelt mellom tre lysstyrkenivåer ved hjelp av den eksisterende bryteren din.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

**Holdbarhet**

- Antall brytersykluser: 15 000

**Miljøet**

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

**Ekstra funksjon/tilbehør følger med.**

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

**Lysegenskaper**

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

**Diverse**

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor, Garasje
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, SceneSwitch

**Andre egenskaper**

- Strøm til lyskilden: 150 mA
- Effektivitet: 116 lm/W

**Produktets mål og vekt**

- Nettovekt: 0,66 kg
- Høyde: 6,7 cm
- Lengde: 35 cm
- Bredde: 35 cm

**Service**

- Garanti: Fem år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 350 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2100
- Lysfarge: 4000
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Step Dim - Ikke bruk med dimmer
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 18
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696169278
- Nettovekt: 0,66 kg
- Bruttovekt: 0,97 kg
- Høyde: 38,6 cm
- Lengde: 7,2 cm
- Bredde: 38,5 cm
- Materialenummer (12NC): 915005676501



Utgivelsesdato:  
2024-06-15  
Versjon: 0.837

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)