

PHILIPS

Canaval-taklampe,
18 W, kvadratisk

Taklamper

2700 K

Hvit

Kan dimmes, SceneSwitch



32810/31/PO



Ett armatur, din bryter, tre lysinnstillinger

Philips Canaval LED-taklampe er en klassisk hvit armatur som passer inn i ethvert interiør, for energieffektiv, høy kvalitet og langvarig lys. Velg ønsket lysstyrke til forskjellige stemninger hjemme ved hjelp av trinnvis demping.

Enkel i bruk

- Glatt overflate for enkel rengjøring

Lyseffekt

- Jevn lysfordeling

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang driftstid opptil 15 år

Avansert LED

- Høy lyseffekt

Energibesparende

- Innebygd LED, som en del av systemet

Høydepunkter

Lett å vedlikeholde



Jevn lysfordeling



Lang driftstid



En lyskilde du kan stole på. De integrerte LED-ene, som brukes i denne LED-lampen fra Philips, vil vare opptil 15 000 timer (som tilsvarer 15 år på grunnlag av en gjennomsnittlig bruk på 3 timer per dag med minst 13 000 brytersykluser). Det føles så komfortabelt å vite at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold eller å skifte lyspære samtidig som du får den perfekte lysstemningen i hjemmet.

Høy lyseffekt

Lys av høy kvalitet med stor lysmengde. Lyset har en lysvinkel på 40 grader – den perfekte vinkelen for spotbelysning.

Integrert LED



En lyskilde som du kan stole på. Med integrerte LED-lyskilder trenger du ikke å bekymre deg for vedlikehold eller lampeskifte, samtidig som du har en perfekt lysatmosfære i hjemmet ditt.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, SceneSwitch

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 150 mA

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,64 kg
- Total høyde: 70 mm
- Total lengde: 298 mm
- Total bredde: 298 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1800
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696169308
- Nettovekt: 0,64 kg
- Bruttovekt: 0,91 kg
- Høyde: 33,6 cm
- Lengde: 7,7 cm
- Bredde: 33,2 cm



Utgivelsesdato:
2026-03-21
Versjon: 0.945

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com