


# PHILIPS

Cinnabar-taklampe,  
20 W

Taklamper

2700 K

Hvit



33365/31/16



## Dekorer hjemmet ditt med lys

Philips myLiving Cinnabar er en rund taklampe i hvitt som fyller opp områder i hjemmet ditt med innbydende varmt, hvitt LED-lys. Det koselige spredende lyset forsterkes ytterligere av en ring som gir en glødende glorie-effekt.

### Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende
- LED-lyskilde av høy kvalitet
- Varmhvitt lys
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

### Designet for stuen og soverommet ditt

- Perfekt for å slappe av og omgås andre
- Skap en stilig og innbydende atmosfære

# Høydepunkter

## Energibesparende




Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer den energibesparende lampen fra Philips energi, noe som hjelper deg med å spare penger på strømregningene og gjøre din del for miljøet.

## LED-lyskilde av høy kvalitet



Teknologien som er i denne lyskilden er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås på med det samme, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

## Varmhvitt lys



Lys kan ha forskjellige fargetemperaturer som angis i kelvin (K). Lamper med en lav kelvin-verdi produserer et varmt, koselig lys, mens de med høyere kelvin-verdier produserer et kjølig, mer oppkvikkende lys. Denne Philips-lampen gir et varmt, hvitt lys og gir en koselig atmosfære.

## Fem års garanti på LED-systemet



I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

## Perfekt for å slappe av og omgås andre

Stuen er sentrum i hjemmet – et sted der familien samles og slapper av. Belysningen i stuen og soverommet må være fleksibel og enkel å justere alt etter de skiftende behovene i løpet av en dag. Gjennomtenkt plassering av ulike lyskilder og lek med lyslag er med på å skape en følelse av plass og gir rommet et varmt og innbydende preg.

## Skap en stilig atmosfære



Denne lampen er designet med utgangspunkt i de seneste trender og levemåter for enkelt å kunne passe sammen med innredningen din, og gjenspeile den atmosfæren du alltid har ønsket deg.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

**Ekstra funksjon/tilbehør følger med.**

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

**Lysegenskaper**

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

**Diverse**

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja

**Andre egenskaper**

- Strøm til lyskilden: 170 mA

**Produktets mål og vekt**

- Nettovekt: 0,58 kg
- Total høyde: 96 mm
- Total lengde: 404 mm
- Total bredde: 404 mm

**Service**

- Garanti: Fem år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Diameter: 404 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2000
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

**Lyspæren**

- Programvare kan oppgraderes: Nei

**Hva støttes**

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696122792
- Nettovekt: 0,58 kg
- Bruttovekt: 0,95 kg
- Høyde: 10,2 cm
- Lengde: 42,2 cm
- Bredde: 42,2 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-15  
Versjon: 0.591

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)