

PHILIPS

Fit-vegglampe, 2
stk.

Vegglamper

2700 K

Hvit

Kan dimmes, vanntett



34058/11/16



Frisk opp med vakkert naturlig lys

Philips myBathroom Fit-vegglampe kan monteres vannrett og loddrett, akkurat som du vil. Den syntetiske diffuseren sprer et vakkert varmhvitt LED-lys på badet. Og kromdetaljene gir rommet et stilfullt særpreg.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende
- LED-lyskilde av høy kvalitet
- Varmhvitt lys
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Egenskaper

- Mulighet for loddrett og vannrett veggmontering

Utformet for badet

- IP44, perfekt for badet
- Lys av høy kvalitet som gir deg en naturlig hudtone

Høydepunkter

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer den energibesparende lampen fra Philips energi, noe som hjelper deg med å spare penger på strømregningene og gjøre din del for miljøet.

LED-lyskilde av høy kvalitet



Teknologien som er i denne lyskilden er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås på med det samme, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Varmhvitt lys




Lys kan ha forskjellige fargetemperaturer som angis i kelvin (K). Lamper med en lav kelvin-verdi produserer et varmt, koselig lys, mens de med høyere kelvin-verdier produserer et kjølig, mer oppkvikkende lys. Denne Philips-lampen gir et varmt, hvitt lys og gir en koselig atmosfære.

Fem års garanti på LED-systemet




I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Loddrett og vannrett



Denne lyskilden kan installeres vertikalt eller horisontalt, akkurat slik du vil ha det.

IP44 – trygt på badet



Denne baderomslampen fra Philips er spesielt designet for våte omgivelser. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to figurer – den første henviser til beskyttelsesnivå mot støv og den andre mot vann. Denne baderomslampen har IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for bruk på badet.

Naturlig hudfarge



Denne baderomslampen fra Philips gjør at fargene gjenspeiles på en naturlig og riktig måte. Akkurat slik solen gjør.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall
- Innfatningsfarge: Krom

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- LED-modulen har fem års garanti: Ja
- Passer perfekt til horisontal/vertikal montering: Ja

Diverse

- Spesielt designet for: Baderom, Kjøkken, Gang
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Vanntett

Andre egenskaper

- Effektivitet: 81 lm/W

Effekt

- Inngangsspenning: SELV

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,500 kg
- Høyde: 6,3 cm
- Lengde: 33,3 cm
- Bredde: 6,4 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 400
- Lyskildeteknologi: 230 V
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Energiklassen til inkludert lyskilde: G
- Antall lyspærer: 2
- Lyspære følger med: 4.9
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Ingress beskyttelseskode: IP44 | Ledningsbeskyttet, sprutsikker
- IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse II
- Antall lyskilder: 2

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718291455349
- Nettovekt: 0,5 kg
- Bruttovekt: 0,65 kg
- Høyde: 37,2 cm
- Lengde: 10,5 cm
- Bredde: 10,5 cm



Utgivelsesdato:
2025-04-19
Versjon: 0.629

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com