

# PHILIPS

Innfelt Enneper-  
lampe


Downlights

Ingen lyspære

hvit



50191/31/PN



## Skap den riktige lysstilen

Philips Enneper innfelt spotlight er laget av førsteklasses materiale og enkle linjer som passer til alle stiler. Velg Philips GU10 LED-pæren som passer til spotstil og sikre høy kvalitet og langvarig belysning.

### Egenskaper

- Lyskilde følger ikke med
- Enkel pæreskifting

### Designet for stuen og soverommet ditt

- materiale av høy kvalitet
- Ingen støv, ingen rust

# Høydepunkter

## Lyskilde følger ikke med

Denne lampen leveres uten lyskilde, noe som gjør det mulig for deg å velge den lysmengden som passer best til rommet og den personlige smaken din. Hvis du velger en LED-lyskilde fra Philips, er du sikret høy kvalitet og lang levetid.

## Enkel pæreskifting

Den nye brukervennlige ringen gjør den enkelt å montere GU10-lyspæren.

## materiale av høy kvalitet

Denne innfelte spotlyset er laget av førsteklasses syntetikk. Dette sikrer et solid og langvarig produkt som vil forbedre hjemmet ditt i mange år framover.

## Ingen støv, ingen rust

Det spesielle støv- og rustfrie materialet til dette innfelte spotlyset minimerer støvsamling og sikrer lang levetid for produktet ditt.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Syntetiske materialer

## Holdbarhet

- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Enkelt skifte av lyskilde: Ja
- Integrert LED: Nei
- Kun laget for LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 112

## Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Nei

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,112 kg
- Forsenkingsavstand: 100 mm
- Total høyde: 42 mm
- Total lengde: 90 mm
- Total bredde: 90 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 7.0 cm x 7.0 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: -
- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyspære følger med: -
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 5,5
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Antall lyskilder: 1

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696160213
- Nettovekt: 0,11 kg
- Bruttovekt: 0,17 kg
- Høyde: 158 mm
- Lengde: 53 mm
- Bredde: 103 mm



Utgivelsesdato:  
2026-03-21  
Versjon: 0.1138

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)