

PHILIPS


Innfelt Donegal-
lampe

Downlights

Ingen lyspære
grå



50391/99/PN



Skap den riktige lysstilen

Philips Donegal innfelt spotlys er laget av førsteklasses, støv- og rustfritt materiale for enkelt vedlikehold. Velg Philips GU10 LED-pæren som passer til spotstil og sikre høy kvalitet og langvarig belysning.

Egenskaper

- Lyskilde følger ikke med
- Enkel pæreskifting

Designet for stuen og soverommet ditt

- Førsteklasses materiale
- Ingen støv, ingen rust

Høydepunkter

Lyskilde følger ikke med

Denne lampen leveres uten lyskilde, noe som gjør det mulig for deg å velge den lysmengden som passer best til rommet og den personlige smaken din. Hvis du velger en LED-lyskilde fra Philips, er du sikret høy kvalitet og lang levetid.

Enkel pæreskifting

Den nye brukervennlige ringen gjør den enkelt å montere GU10-lyspæren.

Førsteklasses materiale

Dette innfelt spotlyset er laget av førsteklasses syntetikk med finish av overlegent materiale. Dette sikrer holdbarhet og høy lumenbestandighet.

Ingen støv, ingen rust

Det spesielle støv- og rustfrie materialet til dette innfelte spotlyset minimerer støvsamling og sikrer lang levetid for produktet ditt.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Grå
- Materiale: Syntetiske materialer

Holdbarhet

- Nominell levetid: 30 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Enkelt skifte av lyskilde: Ja
- Integrert LED: Nei
- Kun laget for LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Nei

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,112 kg
- Forsenkingsavstand: 100 mm
- Total høyde: 42 mm
- Total lengde: 90 mm
- Total bredde: 90 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: -
- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyspære følger med: -
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 5,5
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Antall lyskilder: 1

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696160886
- Nettovekt: 0,11 kg
- Bruttovekt: 0,17 kg
- Høyde: 158 mm
- Lengde: 53 mm
- Bredde: 103 mm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.1101

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com