


PHILIPS

Paisley-spotlys til tak/vegg, 2 stk.

Spot til tak og vegger

Ingen lyspære

Hvit



50572/31/PN



Lev i nuet

Denne Philips my Living Contemporary er en serie med spotlys med elegante silhuetter og lys av høy kvalitet som passer til dagens smaker, trender og livsstiler.

Egenskaper

- Justerbart spothode
- Den perfekte lysstrålen for effektbelysning

Utformet for hjemmekontor

- For alle rom i ditt interiør
- Naturlige og gjenkjennelige former

Designet for stuen og soverommet ditt

- Materialer i høy kvalitet



Høydepunkter

Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

Perfekt for effektbelysning

Den perfekte lysstrålen for effektbelysning. Dette Philips-spotlyset har den perfekte lysstrålen for effektbelysning (GU10-pære er ikke inkludert). Med kombinert lys kan du understreke detaljer eller funksjoner i interiøret ditt.

For alle rom i ditt interiør

Denne Philips-spotlampen er fullstendig funksjonell og samtidig svært elegant og legger til en dekorativ touch i alle rom i hjemmet.

Naturlige og gjenkjennelige former

Myke overganger og kurvede linjer preger den tidløse formen til myLiving fra Philips. myLiving-spotlampene er praktiske, elegante og diskre og passer perfekt inn i alt moderne interiør.

Materialer i høy kvalitet

Denne lampen er modellert med lagvise mønstre av materialer av høy kvalitet og har en enestående overflate. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som vil sette sitt preg på hjemmet ditt i mange år fremover.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Justerbar – heve og senk
- click!FIX-montering: Ja
- Integreert LED: Nei

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor, Hall
- Stil: Moderne
- Type: Spot til tak og vegger
- EyeComfort: Nei

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,645 kg
- Total høyde: 92 mm
- Total lengde: 240 mm
- Total bredde: 118 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: No bulb included
- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: AC 220–240
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyspære følger med: 5.5W
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 5,5
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet

- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 2

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696164662
- Nettovekt: 0,65 kg
- Bruttovekt: 0,85 kg
- Høyde: 11,7 cm
- Lengde: 11,3 cm
- Bredde: 33,4 cm



Utgivelsesdato:
2026-03-21
Versjon: 0.668

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com