


# PHILIPS

Kosipo-spotlys til  
tak/vegg

Spot til tak og vegger

Ingen lyspære

Svart



50591/30/PN



## Lev i nuet

Denne Philips my Living Contemporary er en serie med spotlys med elegante silhuetter og lys av høy kvalitet som passer til dagens smaker, trender og livsstiler.

### Egenskaper

- Justerbart spothode
- Den perfekte lysstrålen for effektbelysning

### Utformet for hjemmekontor

- For alle rom i ditt interiør
- Naturlige og gjenkjennelige former

### Designet for stuen og soverommet ditt

- Materialer i høy kvalitet

### Behagelig og avslappende belysning

- ClickFix-montering

# Høydepunkter

## Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

## Perfekt for effektbelysning

Den perfekte lysstrålen for effektbelysning. Dette Philips-spotlyset har den perfekte lysstrålen for effektbelysning (GU10-pære er ikke inkludert). Med kombinert lys kan du understreke detaljer eller funksjoner i interiøret ditt.

## For alle rom i ditt interiør

Denne Philips-spotlampen er fullstendig funksjonell og samtidig svært elegant og legger til en dekorativ touch i alle rom i hjemmet.

## Naturlige og gjenkjennelige former

Myke overganger og kurvede linjer preger den tidløse formen til myLiving fra Philips. myLiving-spotlampene er praktiske, elegante og diskre og passer perfekt inn i alt moderne interiør.

## Materialer i høy kvalitet

Denne lampen er modellert med lagvise mønstre av materialer av høy kvalitet og har en enestående overflate. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som vil sette sitt preg på hjemmet ditt i mange år fremover.

## ClickFix-montering



Du kan enkelt installere spotterne selv takket være ClickFix. Bare monter braketten til taket, koble ledningene, klikk og fest lampen på en gang.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Justerbar – heve og senk
- click!FIX-montering: Ja
- Integreert LED: Nei

## Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Stue, Kontor, Gang
- Stil: Moderne
- Type: Spot til tak og vegger
- EyeComfort: Nei

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,440 kg
- Total høyde: 92 mm
- Total lengde: 134 mm
- Total bredde: 102 mm

## Service

- Garanti: To år

### Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: No bulb included
- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: AC 220–240
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyspære følger med: 5.5W
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 5,5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1

### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696164884
- Nettovekt: 0,44 kg
- Bruttovekt: 0,57 kg
- Høyde: 17 cm
- Lengde: 11,1 cm
- Bredde: 15,1 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-13  
Versjon: 0.718

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)