

PHILIPS

Star-spotlys til tak/
vegg, 3 stk.

Spotter til tak og vegger

2700 K


Hvit

Kan dimmes

Materiale i høy kvalitet



56243/31/16



Jevn dimming, fra skarpt til mykt lys

Noen ganger vil du gjerne endre stemningen slik at den passer til det du driver med. Med Philips dimbare LED-spotter kan du sømløst dimme til riktig lysnivå – fra sterkt funksjonelt lys til hverdagsoppgaver, til lavt lys for avslapning.

Behagelig og avslappende belysning

- Få LED-lys av høy kvalitet, samtidig som du sparer energi
- Lampens levetid er opp til 30 års bruk
- Full lysstyrke med det samme den slås på
- Varmt hvitt lys hjelper deg med å skape en behagelig atmosfære
- Høy lyseffekt – 1500 lumen
- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på
- Integreert LED-lys
- 5 års garanti for trygghet

Allsidig belysning for hele dagen din.

- Dimmer jevnt fra 100% lys ned til 10% mykt lys

Førsteklasses design for optimal lyseffekt

- Lengevarende materialer av høy kvalitet
- Justerbart spothode for maksimal fleksibilitet
- Den perfekte lysstrålen for effektbelysning



Høydepunkter

Energisparende LED-lampe

LED sparer opptil 80 % energi sammenlignet med tradisjonell belysning med samme lyseffekt. Når du kjøper en Philips LED-lampe eller lyskilde, sparer du penger med det samme. For hver lyskilde du erstatter med en LED, reduserer du strømregningen din.

Levetid på opptil 30 år

LED varer lenger. Dette gjør at det tar lang tid mellom hver gang du skal bytte ut lyskildene dine, og reduserer avfallsmengden og kostnadene dine i det lange løp.

Full lysstyrke med det samme

Med Philips LED-spotter får du full lysstyrke med det samme. Det naturlig varmhvite lyset skaper en koselig og innbydende atmosfære.

Varmhvitt lys

Lys kan ha forskjellige fargetemperaturer, angitt i enheter kalt Kelvin (K). Pærer med lav Kelvin-verdi gir et varmt, koselig lys, mens de med høy Kelvin-verdi gir et kjølig, og skarpere lys.

Høy lyseffekt – 1500 lumen

Lys opp hjemmet ditt med høykvalitetslys

Skånsom LED-belysning som behagelig for øynene



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Integrert LED-lys

Dette spotlyset har en integrert LED i høy kvalitet som gir optimal lyseffekt.

5 års garanti

Alle våre spotlamper er bygd for å vare. De leveres med 5 års garanti på hele produktet, slik at du kan nyte langvarig kvalitetsbelysning hver eneste dag.

Jevn og dyp dimming

Tilpass atmosfæren i rommet. Med Philips dimbare LED-spotter kan du justere lysstyrke enkelt, ved å vri på dimmeren. Dim jevnt fra 100 % klart lys som passer perfekt til funksjonelle aktiviteter, ned til 10 % mykt lys for en avslappende atmosfære på fritiden.

Materiale i høy kvalitet

Dette spotlyset er laget av lengevarende materialer av høy kvalitet, og med overlegen finish. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som vil lyse opp hjemmet ditt i mange år framover.

Enkelt justerbart spothode

Det justerbare spothodet er designet for å styre lyset dit du trenger det mest.

Perfekt for effektbelysning

Denne LED-spot gir en velkjent bredstrålet belysning (40 grader), og er derfor godt egnet for både belysning av gjenstander og som allmennbelysning. Den er ideell for bruk på kjøkkenet, i stuen eller spisestuen.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvit
- Materiale: Aluminium

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- LED-modulen har fem års garanti: Ja
- Justerbart spothode: Ja
- Definerte lysstråler: Ja
- Integrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor, Gang
- Stil: Moderne
- Type: Spot til tak og vegger
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

Andre egenskaper

- Effektivitet: 111 lm/W

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,795 kg
- Høyde: 8,2 cm
- Lengde: 19,8 cm
- Bredder: 19,8 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 30 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1500
- Lyskildeteknologi: LED, Sikkerhet på grunn av Ekstra Lav Spenning
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- Lyspære følger med: 16.5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 3

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718291444886
- Nettovekt: 0,8 kg
- Bruttovekt: 0,93 kg
- Høyde: 21,8 cm
- Lengde: 9,3 cm
- Bredder: 21,3 cm



Utgivelsesdato:
2025-04-07
Versjon: 0.1423

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com