

# PHILIPS

Star-spotlys til tak/  
vegg, 3 stk.

Spot til tak og vegger

2200–2700 K



Hvit

Kan dimmes, WarmGlow

Enkelt å montere, med ClickFix



56243/31/PO



## Jo mer du dimmer lyset, desto varmere blir fargetonen

Endre romatmosfæren for å passe med hva du gjør. Med Philips WarmGlow LED-spotlampene kan du dimme sømløst til riktig lysnivå – fra sterkt funksjonelt lys til en varm, innbydende og koselig varm glød. Jo mer du dimmer, jo varmere blir lyset.

### Behagelig og avslappende belysning

- ClickFix-montering
- Få LED-lys av høy kvalitet, samtidig som du sparer energi
- Lampens levetid er opp til 30 års bruk
- Full lysstyrke med det samme den slås på
- Høy lyseffekt – 1500 lumen
- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på
- Integriert LED-lys
- 5 års garanti for trygghet

### Allsidig belysning for hele dagen din.

- Endre atmosfæren med demperen

### Førsteklasses design for optimal lyseffekt

- Lengevarende materialer av høy kvalitet
- Justerbart spothode for maksimal fleksibilitet
- Den perfekte lysstrålen for effektbelysning

# Høydepunkter

## ClickFix-montering



Du kan enkelt installere spotterne selv takket være ClickFix. Bare monter braketten til taket, koble ledningene, klikk og fest lampen på en gang.

## Energisparende LED-lampe

LED sparer opptil 80 % energi sammenlignet med tradisjonell belysning med samme lyseffekt. Når du kjøper en Philips LED-lampe eller lyskilde, sparer du penger med det samme. For hver lyskilde du erstatter med en LED, reduserer du strømregningen din.

## Levetid på opptil 30 år

LED varer lenger. Dette gjør at det tar lang tid mellom hver gang du skal bytte ut lyskildene dine, og reduserer avfallsmengden og kostnadene dine i det lange løp.

## Full lysstyrke med det samme

Med Philips LED-spotter får du full lysstyrke med det samme. Det naturlig varmhvite lyset skaper en koselig og innbydende atmosfære.

## Høy lyseffekt – 1500 lumen

Lys opp hjemmet ditt med høykvalitetslys

## Skånsom LED-belysning som behagelig for øynene



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

## Integrert LED-lys

Dette spotlyset har en integrert LED i høy kvalitet som gir optimal lyseffekt.

## 5 års garanti

Alle våre spotlamper er bygd for å vare. De leveres med 5 års garanti på hele produktet, slik at du kan nyte langvarig kvalitetsbelysning hver eneste dag.

## WarmGlow lys som kan dimmes

Endre romatmosfæren for å passe med hva du gjør. Med Philips WarmGlow LED-spotlamper kan du skape den perfekte atmosfæren med dimmeren. Dimm fra 2700 K funksjonelt klart lys ned til 2200 K innbydende varmt lys for en koselig stund. Jo mer du dimmer, desto varmere blir lyset.

## Materiale i høy kvalitet

Dette spotlyset er laget av lengevarende materialer av høy kvalitet, og med overlegen finish. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som vil lyse opp hjemmet ditt i mange år framover.

## Enkelt justerbart spothode

Det justerbare spothodet er designet for å styre lyset dit du trenger det mest.

## Perfekt for effektbelysning

Denne LED-spot gir en velkjent bredstrålet belysning (40 grader), og er derfor godt egnet for både belysning av gjenstander og som allmennbelysning. Den er ideell for bruk på kjøkkenet, i stuen eller spisestuen.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 30 000

### Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

### Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Justerbar – hev og senk
- click!FIX-montering: Ja
- Definerte lysstråler: Ja
- Integrert LED: Ja

### Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2200–2700 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 111

### Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor, Gang
- Stil: Moderne
- Type: Spot til tak og vegger
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Varm glød

### Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,820 kg
- Total høyde: 85 mm
- Total lengde: 442 mm
- Total bredde: 70 mm

### Service

- Garanti: Fem år

### Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1500
- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- Lyspære følger med: 16.5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 3

### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696154649
- Nettovekt: 0,82 kg
- Bruttovekt: 0,93 kg
- Høyde: 50,8 cm
- Lengde: 11,3 cm
- Bredde: 11,3 cm



Utgivelsesdato:  
2026-06-10  
Versjon: 0.702

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)