

PHILIPS

Innfelt Enif-lampe

Downlights

Ingen lyspære

Nikkel

59240/17/E7



Stilfullt

Inkluder dette praktiske spotlyset fra Philips i hjemmet ditt. Velg en GU10 LED-lyspære som passer til spotstilen din, og sikre høy kvalitet og langvarig belysning.

Egenskaper

- Justerbart spothode
- Lyskilde følger ikke med

Høydepunkter

Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

Lyskilde følger ikke med

Denne lampen leveres uten lyskilde, noe som gjør det mulig for deg å velge den lysmengden som passer best til rommet og den personlige smaken din. Hvis du velger en LED-lyskilde fra Philips, er du sikret høy kvalitet og lang levetid.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Nikkel
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Nominell levetid: 30 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Justerbar – hev og senk
- Integrert LED: Nei
- Monter produktet utenfor armrekkevidde: Ja

Lysegenskaper

- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 112

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Nei

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,080 kg
- Forsenkingsavstand: 100 mm
- Total høyde: 100 mm
- Total lengde: 90 mm
- Total bredde: 90 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 7.5 cm x 7.5 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: NA
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyspære følger med: –
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 50
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696133354
- Nettovekt: 0,08 kg
- Bruttovekt: 0,19 kg
- Høyde: 14,5 cm
- Lengde: 4 cm
- Bredde: 9,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-03-07
Versjon: 0.452

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com