

PHILIPS

Vegglampe

Linea


LINEAR LED 2700 K

hvit

LED



85087/31/16



Dekorer hjemmet ditt med lys

Spar opptil 80 % energi med dette LED-lysrøret fra Philips. Den integrerte LED-lyspæren gir varmhvitt lys av høy kvalitet, og er perfekt til generell belysning. Modulsystemet gjør det enkelt å koble flere rør til hverandre.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende
- LED-lyskilde av høy kvalitet
- Lang driftstid opptil 20 år
- Varmhvitt lys
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Egenskaper

- Kan kobles til produkter fra samme familie
- Av/på-bryter på artikkel

Høydepunkter

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer den energibesparende lampen fra Philips energi, noe som hjelper deg med å spare penger på strømregningene og gjøre din del for miljøet.

LED-lyskilde av høy kvalitet




LED-lyskilden som følger med denne Philips-lampen, er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås umiddelbart på, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Lang driftstid



En lyskilde du kan stole på. De integrerte LED-lyspærene som brukes i denne LED-lampen fra Philips, kommer til å vare opptil 20 000 timer (som tilsvarer 20 år med en gjennomsnittlig bruk på 3 timer per dag og med minst 13 000 brytersykluser). Det er godt å vite at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold eller å skifte lyspære, samtidig som du får den perfekte lysstemningen i hjemmet.

Varmhvitt lys



Lys kan ha forskjellige fargetemperaturer som angis i kelvin (K). Lamper med en lav kelvin-verdi produserer et varmt, koselig lys, mens de med høyere kelvin-verdier produserer et kjølig, mer oppkvikkende lys. Denne Philips-lampen gir et varmt, hvitt lys og gir en koselig atmosfære.

Fem års garanti på LED-systemet



I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Produkt som kan kobles opp



Dette produktet kan kobles til et lignende produkt eller et annet produkt fra samme familie.

Av/på-bryter på artikkel



Du kan enkelt slå lyset av eller på med en diskret knapp som er integrert på lampen.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Syntetiske materialer

Holdbarhet

- Nominell levetid: 20 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- LED-modulen har fem års garanti: Ja
- Integrert LED: Ja
- Av/på-bryter på artikkel: Ja

Diverse

- Spesielt designet for: Funksjonell
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,255 kg
- Høyde: 3,6 cm
- Lengde: 112,4 cm
- Bredde: 2,2 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 200
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1600 lm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
- Lyspære følger med: 18 W
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696127490
- Nettovekt: 0,26 kg
- Bruttovekt: 0,6 kg
- Høyde: 0 mm
- Lengde: 0 mm
- Bredde: 0 mm



Utgivelsesdato:
2026-01-14
Versjon: 0.1255

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com