

PHILIPS

Glødepære til spesielle
bruksområder


Spesialfelt

15 W

E14-sokkel

Ovn

Matt



8711500037114



Lyspære til spesielle formål

Ovnspærer fra Philips kan brukes i ovner, rotisserier og lignende steder som er utsatt for høye driftstemperaturer. Tilgjengelig for spesifikk ovnsbelysning montert i forskjellige stillinger, slik som downlighter, sidelys og bakgrunnsbelysning.

Belysning til spesielle formål

- Til bestemte bruksområder
- For bruk i ovner

Høydepunkter

Til bestemte bruksområder



Philips' glødepærer til spesielle bruksområder er ment for å brukes

innenfor bestemte områder. Lyspærer for generell hjemmebelysning er tilgjengelige i halogen-, energibesparings-, og LED-seriene til Philips.

For bruk i ovner



Denne apparatpæren fra Philips er spesifikt designet for å brukes i ovner, og kan motstå varmer opp til 300 grader Celcius.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Form: Apparat
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E14
- Teknologi: Glødepære
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Diameter: 22 mm
- Høyde: 49 mm
- Bredde: 22 mm

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 1 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 0.8
- Antall brytersykluser: 4 000
- Nominell levetid: 1 000

Lysegenskaper

- Bruksområde: Spesielle bruksområder
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 100
- Fargetemperatur: 2700 K
- Lysfargekategori: Varmhvit
- Opprinnelig lysytelse: 85 lm
- Starttid: 0 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme s
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700
- Lysytelse: 85 lm

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 1

Strømforbruk

- Effektfaktor: 1
- Spenning: 230-240 V
- Energieffektivitetsmerke (EEL): G
- Effektforbruk: 15,4 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 16

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 1 000
- Nominell lysstrøm: 85 lm
- Nominell effekt: 15.4 W

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid for lamper: 1 000
- Form: Apparat
- Kromatisk koordinat Y: 0,411
- Kromatisk koordinat X: 0,46
- EPREL-registreringsnummeret er: 423227
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Ja
- Sokkelbase: E14

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514334533
- Nettovekt: 0,01 kg
- Bruttovekt: 0,01 kg
- Høyde: 12,8 cm
- Lengde: 2,5 cm
- Bredde: 6,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.704

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com