

# PHILIPS

Glødepære til spesielle  
bruksområder

Spesialfelt

40 W

E14

Ovn

Kan dimmes



8711500157546



## Lyspære til spesielle formål

Ovnspærer fra Philips kan brukes i ovner, rotisserier og lignende steder som er utsatt for høye driftstemperaturer. Tilgjengelig for spesifikk ovnsbelysning montert i forskjellige stillinger, slik som downlighter, sidelys og bakgrunnsbelysning.

### Belysning til spesielle formål

- Til bestemte bruksområder
- For bruk i ovner

# Høydepunkter

## Til bestemte bruksområder



Philips' glødepærer til spesielle bruksområder er ment for å brukes

innenfor bestemte områder. Lyspærer for generell hjemmebelysning er tilgjengelige i halogen-, energibesparings-, og LED-seriene til Philips.

## For bruk i ovner



Denne apparatpæren fra Philips er spesifikt designet for å brukes i ovner, og kan motstå varmer opp til 300 grader Celcius.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Form: Apparat
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E14
- Teknologi: Glødepære
- Kan dimmes: Ja

## Lyskildens mål

- Diameter: 45 mm
- Høyde: 75 mm
- Bredde: 45 mm

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 1 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 0.8
- Antall brytersykluser: 4 000
- Nominell levetid: 1 000

## Lysegenskaper

- Bruksområde: Spesielle bruksområder
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 100
- Fargetemperatur: 2700 K
- Lysfargekategori: Varmhvit
- Opprinnelig lysytelse: 370 lm
- Starttid: 0 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 1
- Spenning: 240 V
- Wattstyrke: 41,0 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 41

## Nominelle verdier

- Nominell levetid: 1 000
- Nominell lysstrøm: 370 lm
- Nominell effekt: 41.0 W

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid for lamper: 1 000
- Form: Apparat

## Emballasjemål og vekt [Appl 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10]

- EAN/UPC – produkt: 8711500157546
- Nettovekt: 15,46 g
- Bruttovekt: 25,56 g
- Høyde: 12 cm
- Lengde: 4,6 cm
- Bredde: 14 cm

## Emballasjemål og vekt [Appl 41.0W E14 240V P45 CL OV 1PF/10]

- EAN/UPC – produkt: 8719514346406
- Nettovekt: 15,46 g
- Bruttovekt: 22,46 g
- Høyde: 7,9 cm
- Lengde: 4,7 cm
- Bredde: 4,7 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-18  
Versjon: 0.578

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)