

PHILIPS

Rørformet
glødepære

Dekorativ rørformet
glødelampe

7 W

E14

Matt

Kan dimmes



8711500250087



Koselig, dekorativ belysning

De dekorative glødepærene fra Philips er utformet med lav intensitet (under 60 lumen) for å gi en varm og koselig glød til avslappende omgivelser. Perfekt til bruk i åpen belysning.

Belysning til spesielle formål

- Til bestemte bruksområder

Høydepunkter

Til bestemte bruksområder



Philips' glødepærer til spesielle bruksområder er ment for å brukes innenfor bestemte områder. Lyspærer for generell hjemmebelysning er tilgjengelige i halogen-, energibesparings-, og LED-seriene til Philips.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Form: Rørformet
- Sokkel: E14
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Høyde: 54 mm
- Bredde: 17 mm

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 1 år
- Antall brytersykluser: 4 000
- Nominell levetid: 1 000

Lysegenskaper

- Bruksområde: Spesielle bruksområder
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 100
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme s
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700
- Lysytelse: 21

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 1

Strømforbruk

- Spenning: 230–240 V
- Wattstyrke: 7 W
- Effektforbruk: 7 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 7

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 1 000

Tekniske spesifikasjoner

- Kan dimmes: Ja
- Sokkelbase: E14

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8711500250087
- Nettovekt: 8 g
- Bruttovekt: 14 g
- Høyde: 5,9 cm
- Lengde: 2,6 cm
- Bredde: 2,6 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.240

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com