

PHILIPS

Pinneformet
sparepære


Økonomi

14 W (68 W)


E27

Varmhvit

Kan ikke dimmes



8718291658634



Bruk litt, spar mye


Hvis du trenger en enkel energibesparende lyspære i en kompakt design, er denne Philips Economy-lyspæren det alternativet som gir deg mest igjen for pengene. Denne kompakte lyspæren som varer i opptil seks år, vil sørge for at du kan spare opptil 80 % energi og penger.

Sparer energi og penger

- Gir en energibesparelser på opptil 80 %
- Lang levetid – varer i opptil seks år


Høydepunkter

Gir en energibesparelser på opptil 80 %



Denne sparepæren bruker opptil 80 % mindre energi enn tradisjonelle lyskilder, noe som gjør at du sparer penger på strømregningen og bidrar til å verne om miljøet.

Lang levetid – opptil 6 år



Philips energibesparende lyspærer er utformet for å vare. Med en levetid på opptil seks år kan du unngå problemene og kostnadene forbundet med å skifte lyspære ofte, samtidig som du sparer energi år etter år.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Form: Ikke retningsbestemt pinne
- Sokkel: E27
- Teknologi: Kompaktlysrør (CFLi)
- Kan dimmes: Nei

Lyskildens mål

- Diameter: 40 mm
- Høyde: 152 mm
- Bredder: 40 mm

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 6 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 0.7
- Antall brytersykluser: 6 000
- Nominell levetid: 6 000

Lysegenskaper

- Bruksområde: Bare lys, Komfortabelt lys
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 82
- Fargetemperatur: 2700 K
- Lysfargekategori: Varmhvit
- Opprinnelig lysytelse: 856 lm
- Starttid: 0.3 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 5–40 s
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700 K
- Lysytelse: 856 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 61 lm/W

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 100 mA

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spennings: 220–240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 68 W
- Effektforkbruk: 14,0 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 14

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 6 000
- Nominell lysstrøm: 856 lm
- Nominell maksimal intensitet: not applicable cd
- Nominell effekt: 14 W

Tekniske spesifikasjoner

- Kromatisk koordinat Y: 420
- Kromatisk koordinat X: 463
- Kan dimmes: Nei
- Line Frequency: 50 or 60
- Sokkelbase: E27



Utgivelsesdato:
2025-08-30
Versjon: 0.883

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com