

# PHILIPS

Nightingale-vegglampe,  
35 W, GU10, ingen pære

Utendørslamper

Ingen lyspære

Inox

Vanntett



8718696154007



## Nyt en vakkert opplyst hage

Denne utendørsbelysningen er designet rundt de nyeste trendene og livsstilene for å gi deg stemningen du alltid har ønsket deg.

### Enkel i bruk

- Ingen lyspære inkludert

### Gi hagen din et nytt design

- Moderne utendørsbelysning

### Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

### Egenskaper

- Toveis lyseffekt

# Høydepunkter

## Ingen lyspære inkludert

Denne armaturen leveres uten pære, som lar deg velge den lyseffekten som passer best til rommet og din personlige smak. Å velge en Philips LED-lyspære sikrer deg en høy kvalitet og langvarig lyseffekt.

## Moderne utendørsbelysning

Imponerende, dristig og minimalistisk utendørsbelysning fra Philips. Philips utendørsbelysning har en elegant og moderne stil, og er den perfekte måten å pryde hager, stier og uterom med lys.

## IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand.

IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

## Toveis lyseffekt

Denne utendørsarmaturen fra Philips skaper den perfekte stemningen i hagen eller på terrassen med toveis lyseffekt.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Rustfritt stål
- Materiale: Metall

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- click!FIX-montering: Ja
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrrert LED: Nei
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Nei
- Midtpunkt: Nei

## Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

## Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Veggglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,6 kg
- Total høyde: 160 mm
- Total lengde: 96 mm
- Total bredde: 80 mm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: 220–240 V
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Armatur/sokkel: GU10
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 2

## Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

#### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696154007
- Nettovekt: 0,72 kg
- Bruttovekt: 0,81 kg
- Høyde: 17,8 cm
- Lengde: 8,6 cm
- Bredde: 10,1 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-29  
Versjon: 0.311

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)