

PHILIPS

Titan-spotlys til tak/
vegg 4x

Spot til tak og vegger

Ingen lyspære

Aluminium



8718696156025



Lev i nuet

Monter dette praktiske Philips-spotlyset i hjemmet. Velg Philips GU10 LED-belysning som passer til spotstilen din og få høykvalitetsbelysning som varer lenge.

Enkel i bruk

- Justerbart spothode
- Ingen lyspære inkludert

Overlegen kvalitet

- Førsteklasses materialer med lang varighet

Egenskaper

- Til alle innendørsområder

Høydepunkter

Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

Ingen lyspære inkludert

Denne armaturen leveres uten pære, som lar deg velge den lyseffekten som passer best til rommet og din personlige smak. Å velge en Philips LED-lyspære sikrer deg en høy kvalitet og langvarig lyseffekt.

Førsteklasses materialer med lang varighet

Dette spotlyset er laget av førsteklasses materialer med lang varighet og overlegen finish. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som kommer til å lyse opp hjemmet ditt i mange år framover.

Til alle innendørsområder

Dette Philips-spotten er funksjonell og elegant på samme tid, og det gir en dekorativ touch i alle rom i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Aluminium
- Materiale: Metall

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- click!FIX-montering: Nei
- Definerte lysstråler: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Nei
- Monter produktet utenfor armrekkevidde: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor, Hall
- Stil: Moderne
- Type: Spot til tak og vegger
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: ClickFix

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,245 kg
- Total høyde: 100 mm
- Total lengde: 210 mm
- Total bredde: 210 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: -
- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyspære følger med: 50W
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 50
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 4

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696156025
- Nettovekt: 1,25 kg
- Bruttovekt: 1,44 kg
- Høyde: 24,6 cm
- Lengde: 12,1 cm
- Bredde: 24,1 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.139

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com