

# PHILIPS


Lyslist, 5 m, RGB

Light Strips


RGB

Transparent

Kan dimmes, RGB



8718696164242



## Fargelegg din verden med Philips LED lightstrips

Fjernbetjening gir enkel kontroll over lysrekken, og du kan dimme lyset til ønsket nivå. Du kan endre farge ved å velge blant 30 forhåndsdefinerte farger. Philips LED lightstrips er enkle å feste, endre størrelsen på og teipe fast til ethvert underlag

### Enkel installering

- Klipp til riktig størrelse

### Plug-and-Play

- Plug-and-play: enkel montering

### Kontroll

- Inklusive en praktisk fjernbetjening

# Høydepunkter

## Klipp til riktig størrelse

Lightstrips kan enkelt klippes slik at de passer der du vil ha dem. Klipp merker på din lightstrip for å vise hvor du skal klippe.

## Plug-and-play: enkel montering

Våre plug-and-play lightstrips er enkle å montere, så du kan begynne å bruke dem umiddelbart. Alt du trenger er inkludert i esken.

## Inklusive en praktisk fjernbetjening

Velg ulike belysningsfarger og dimmenivåer, og velg mellom ulike lysinnstillinger.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

## Design og utseende

- Farge: Gjennomsiktig
- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 20 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Av/på-bryter på ledningen: Ja
- Inneholder strømadapter: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 110
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 45
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 20

## Lyslenke/Lightstrip

- Kan forlenges: Nei

## Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor, Hall
- Stil: Moderne
- Type: Light Strips
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, RGB-farger

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 200 mA

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,205 kg
- Total høyde: 2,6 mm
- Total lengde: 5 000 mm
- Total bredde: 10 mm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: -
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Farget lys (RGB)
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696164242
- Nettovekt: 0,28 kg
- Bruttovekt: 0,32 kg
- Høyde: 16 cm
- Lengde: 5,5 cm
- Bredde: 16 cm



Utgivelsesdato:  
2026-03-21  
Versjon: 0.461

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)