

PHILIPS


Lyslist, 5 m, RGB

Light Strips


RGB

Transparent

Kan dimmes, RGB



8718696164242



Fargelegg din verden med Philips LED lightstrips

Fjernbetjening gir enkel kontroll over lysrekken, og du kan dimme lyset til ønsket nivå. Du kan endre farge ved å velge blant 30 forhåndsdefinerte farger. Philips LED lightstrips er enkle å feste, endre størrelsen på og teipe fast til ethvert underlag

Enkel installering

- Klipp til riktig størrelse

Plug-and-Play

- Plug-and-play: enkel montering

Kontroll

- Inklusive en praktisk fjernbetjening

Høydepunkter

Klipp til riktig størrelse

Lightstrips kan enkelt klippes slik at de passer der du vil ha dem. Klipp merker på din lightstrip for å vise hvor du skal klippe.

Plug-and-play: enkel montering

Våre plug-and-play lightstrips er enkle å montere, så du kan begynne å bruke dem umiddelbart. Alt du trenger er inkludert i esken.

Inklusive en praktisk fjernbetjening

Velg ulike belysningsfarger og dimmenivåer, og velg mellom ulike lysinnstillinger.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Gjennomsiktig
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Av/på-bryter på ledningen: Ja
- Inneholder strømadapter: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysgenskaper

- Lysvinkel: 110
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 45
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 20

Lyslenke/Lightstrip

- Kan forlenges: Nei

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor, Gang
- Stil: Moderne
- Type: Light Strips
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, RGB-farger

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 200 mA

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,205 kg
- Total høyde: 2,6 mm
- Total lengde: 5 000 mm
- Total bredde: 10 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: -
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Farget lys (RGB)
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696164242
- Nettovekt: 0,28 kg
- Bruttovekt: 0,32 kg
- Høyde: 16 cm
- Lengde: 5,5 cm
- Bredde: 16 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-30
Versjon: 0.461

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com