

PHILIPS

Halogen-spot

Halogen-spot 12 V

35 W

GU5.3-sokkel

Varmhvit

Kan dimmes



8718696588765



Glimrende stemningslys

Halogenspot fra Philips avgir retningsstyrt halogenlys i naturlige og skinnende toner. Denne dimbare halogenlampen er laget for å skape tydelig aksentbelysning i hjemmet. Den kan dimmes.

Lys av fremragende kvalitet

- Kjølig lysstråle for varmesensitive gjenstander
- Dekorativt stemningslys

Kan dimmes

- Beste dimmemuligheter for å dimme og skape en koselig stemning

Det økonomiske og økologiske valget

- Dobbel så lang levetid som en vanlig lyspære

Høydepunkter

Kjølig lysstråle

Den lavere temperaturen foran Philips-lyskilden, sammenlignet med en vanlig reflektorlyskilde, minimerer varmeeffekten på sensitive gjenstander.

Dekorativt stemningslys



Denne Philips-spotten er utformet for å gi et fokusert, sterkt lys. Bruk den til å utheve en spesiell gjenstand, eller kombiner flere spoter for generell hjemmebelysning.

De beste dimmeegenskapene

Denne lyskilden kan brukes sammen med alle dimmere, og den slår ikke bare ned lyset til 0 %, den skaper også en koselig stemning som du er vant til med glødelampen.

Dobbelt så lang levetid



Denne lyskilden varer dobbelt så lenge som en vanlig lyspære. Det gjør at den erstatter to lyskilder for lavere kostnader og mindre problemer. Levetiden er basert på gjennomsnittlig bruk av 2,7 timer per dag eller 1000 timer i året.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Form: Retningsbestemt spot
- Sokkel: GU5.3
- Teknologi: Halogen
- Lampeformkode: MR16
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Diameter: 51 mm
- Høyde: 46 mm
- Bredde: 51 mm

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 4 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 0.8
- Antall brytersykluser: 16 000
- Nominell levetid: 4 000

Lysegenskaper

- Bruksområde: Aksebelysning
- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 100
- Fargetemperatur: 3000 K
- Lysfargekategori: Varmhvit
- Opprinnelig lysytelse: 430 lm
- Starttid: 0 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme

Strømforbruk

- Effektfaktor: 1
- Spenning: 12 – 24 V
- Wattstyrke: 35 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 37

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 4 000
- Nominell lysstrøm: 430 lm
- Nominell maksimal intensitet: 1000 cd
- Nominell effekt: 35 W

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696588765
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,07 kg
- Høyde: 12 cm
- Lengde: 4,9 cm
- Bredde: 14 cm



Utgivelsesdato:
2026-01-31
Versjon: 0.773

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com