

# PHILIPS

Glødemignon, klar,  
40 W, B35, E14 x 6

LED

2700 K


470 lm

15 000 timer

Kan ikke dimmes



8718696775035



## Gi hjemmet det lille ekstra med gjennomsiktige LED- pærer til lysestaker

De har den velkjente fasongen til en tradisjonell glødelampe, men bruker rundt 80 % mindre energi. Den brede spredningsvinkelen sørger for en perfekt, jevn lysfordeling.

### Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

### Velg en bærekraftig løsning

- Gir en energibesparelse på opptil 90 %

### Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for generell rombelysning

# Høydepunkter

## Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme

tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

## Gir en energibesparelse på opptil 90 %



Dra nytte av energibesparelsen ved LED-lys uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. Spar over 90 % energi med det samme ved å bytte ut de eksisterende glødelampene eller halogenpærene.

## Perfekt for generell belysning



Moderne belysning med Philips standard LED for alle typer belysning. Perfekt for allmenn belysning i rom.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt mignon
- Sokkel: E14
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integriert LED: Ja

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 109

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

## Informasjon

- EAN: 8718696775035
- EL nr: 871869677503500
- Produkttittel: LED classic 40W B35 E14 WW CL ND 6CT/4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.41
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 4,3
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

#### Produktets mål og vekt

- Total høyde: 97 mm
- Total lengde: 97 mm
- Total bredde: 35 mm

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er::  
387402

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696775035
- Nettovekt: 0,22 kg
- Bruttovekt: 0,39 kg
- Høyde: 11,4 cm
- Lengde: 6,1 cm
- Bredde: 16,9 cm



Utgivelsesdato:  
2026-03-31  
Versjon: 0.1208

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)