

PHILIPS

Spot 50W PAR16
GU10 x10

LED

2700 K

355 lm

15 000 timer



8718696778265



Det er innsida som teller

Denne LED-spotten med en moderne design og velkjente former er den perfekte erstatningen for en tradisjonell halogenspot.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard halogenpære

Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

Høydepunkter

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Lignende form og størrelse som en standard halogenpære



Med den vakre designen og de velkjente formene er dette en moderne, energibesparende, standard LED-lyskilde. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard halogenpærer.

Gjennomsnittlig nominell levetid på 15 000 timer



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du maset med å skifte lyspærer ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: GU10
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæreoverflate: Matt
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 355 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 77

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Informasjon

- EAN: 8718696778265
- EL nr: 871869677826500
- Produkttittel: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 10PK

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spennings: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 50 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 4,6 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 54 mm
- Total lengde: 54 mm
- Total bredde: 50 mm

Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 700 cd

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummeret er::
387358

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696778265
- Nettovekt: 0,45 kg
- Bruttovekt: 0,58 kg
- Høyde: 6,5 cm
- Lengde: 10 cm
- Bredde: 21,2 cm



Utgivelsesdato:
2026-02-21
Versjon: 0.382

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com