

PHILIPS

Lyskilde

LED

6 W–40 W

E27

Varmhvit



8718699630805



Opplev varmhvitt LED-belysning

Philips LED-pæren er den perfekte lyskilden for dine grunnleggende belysningsbehov. Til en rimelig pris får du det vakre lyset og ytelsen du forventer av LED-teknologien. Dårlig lys kan belaste øynene dine. Det er viktigere enn noen gang å belyse hjemmet ditt riktig. Philips LED-lamper oppfyller strenge testkriterier for å sikre at de oppfyller våre EyeComfort-krav*

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard halogenpære

Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

Høydepunkter

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Lignende form og størrelse som en standard halogenpære



Med den vakre designen og de velkjente formene er dette en moderne, energibesparende, standard LED-lyskilde. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard halogenpærer.

Gjennomsnittlig nominell levetid på 15 000 timer



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du maset med å skifte lyspærer ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæreoverflate: Matt
- Lyspæremateriale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 10 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 85 lm/W

Informasjon

- EAN: 8718699630805
- EL nr: 871869963080500
- Produkttittel: LED 40W A60 E27 WW FR ND 3CT/6 DISC-A

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.53
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforkbruk: 5,5 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 6

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 108 mm
- Total lengde: 107 mm
- Total bredde: 60 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummeret er:: 397610

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699630805
- Nettovekt: 0,17 kg
- Bruttovekt: 0,2 kg
- Høyde: 11,5 cm
- Lengde: 6,1 cm
- Bredde: 14,9 cm



Utgivelsesdato:
2025-10-22
Versjon: 0.604

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com