

PHILIPS

Glødepære, klar,
75 W, A60, E27

LED

2700 K

1055 lm

15 000 timer



8718699665302



En enestående lyskilde

De har den velkjente fasongen til en tradisjonell glødepære, men bruker 80 % mindre energi. Den brede spredningsvinkelen sørger for en perfekt, jevn lysfordeling.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard halogenpære

Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for generell rombelysning

Mer enn belysning

- Klassisk stil, moderne LED-teknologi

Høydepunkter

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Lignende form og størrelse som en standard halogenpære



Med den vakre designen og de velkjente formene er dette en moderne, energibesparende, standard LED-lyskilde. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard halogenpærer.

Perfekt for generell belysning



Moderne belysning med Philips standard LED for alle typer belysning. Perfekt for allmenn belysning i rom.

Klassisk stil, moderne LED

LED Classic er basert på standard, energibesparende LED-teknologi. Nå får du en lyskilde i klassisk vintagedesign med avansert teknologi.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integriert LED: Ja

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 1055 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 124

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Informasjon

- EAN: 8718699665302
- EL nr: 871869966530200
- Produkttittel: LED classic 75W A60 E27 WWCLND1PF/SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.52
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 75
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Effektforbruk: 8,5
- Energiforbruk kWh/1000 t: 9

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 104 mm
- Total lengde: 104 mm
- Total bredde: 60 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er::
387423

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699665302
- Nettovekt: 0,03 kg
- Bruttovekt: 0,05 kg
- Høyde: 15 cm
- Lengde: 6,6 cm
- Bredde: 6,6 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-30
Versjon: 0.551

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com