

PHILIPS

Moire-taklampe,
10 W

Taklamper

2700 K

Hvit



8718699681098



Komfortabelt LED-lys som er skånsomt for øynene

Philips LED-armaturer gir lys som er designet for å være skånsomt for øynene

Lyseffekt

- Denne taklampen har Interlaced Optics-teknologi som fordeler lyset på en smart måte for å forbedre den generelle lysopplevelsen. Lysarmaturens linse har en pyramidemikrostruktur som sprer og fordeler lyset jevnt og gjør det mer skånsomt for øynene.

Enkel å oppleve

- Enkel installering

Lyseffekt

- Jevn lysfordeling

Overlegen kvalitet

- Enkel å rense

Høydepunkter

Interlaced Optics

Denne taklampe har Interlaced Optics-teknologi som fordeler lyset på en smart måte for å forbedre den generelle lysopplevelsen. Lysarmaturens linse har en pyramidemikrostruktur som sprer og fordeler lyset jevnt og gjør det mer skånsomt for øynene.

Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

Enkel å rense

Glatte og rengjøringsvennlige materialer sørger for at hjemmet ditt alltid stilles i et best mulig lys.

Jevn lysfordeling

Spre lyset jevnt på tvers av rommet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Rund

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integriert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 60 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,21 kg
- Total høyde: 50 mm
- Total lengde: 240 mm
- Total bredde: 240 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 240 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1000
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699681098
- Nettovekt: 0,19 kg
- Bruttovekt: 0,38 kg
- Høyde: 28,2 cm
- Lengde: 6,2 cm
- Bredde: 28,2 cm

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definerst støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant



Utgivelsesdato:
2026-04-29
Versjon: 0.469

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com