

PHILIPS

Innfelt Dive-lampe

Downlights

2700 K

Nikkel

Kan dimmes, vanntett



8718699755669



Skap den perfekte stemningen med høykvalitets belysning som kan dimmes.

Skap den perfekte stemningen med Philips' innfelte LED-spoter som enkelt kan dimmes fra hverdagslig, klart lys til koselige, varme toner.

Tilpass til interiøret

- Dekorativ utførelse i metallic

Lyseffekt

- Fokuseret lysstråle

Sikkerhet

- Fuktsikker

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Kontroll

- Kan dimmes

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

Høydepunkter

Dekorativ utførelse i metallic

Utførelsen i metallic gir et moderne preg.

Fokusert lysstråle

Fokuser lyset på gjenstander, et spisebord eller annet interiør du vil trekke oppmerksomhet til.

Fuktsikker

Ettersom produktet er fuktsikkert, kan du trygt bruke det på badet, kjøkkenet, altanen eller andre steder hvor fukt kan være et problem.

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning

som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Kan dimmes

Gjør det mulig for deg å endre på stemningen ved å redusere lysstyrken på LED-belysningen fra klart hvitt, til en koselig glød – akkurat som på tradisjonelle lamper.

Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Nikkel
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 10 000

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integreert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Baderom, Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Vanntett

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 29 mA
- Effektivitet: 64 lm/W

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,114 kg
- Lengde på utstikker: 7,0 cm
- Bredde på utstikker: 7,0 cm
- Høyde: 5,5 cm
- Lengde: 8,5 cm
- Forsenkingsavstand: 1,5 cm
- Bredde: 8,5 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 20 000 time(r)
- Diameter: 85 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 350
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 5
- IP-klasse: IP65/IP20

- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699755669
- Nettovekt: 0,11 kg
- Bruttovekt: 0,14 kg
- Høyde: 9 cm
- Lengde: 7,5 cm
- Bredde: 10,5 cm



Utgivelsesdato:
2025-03-18
Versjon: 0.274

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com