

# PHILIPS

## Innfelt Dive-lampe

Downlights

2700 K

White

Kan dimmes, vanntett



8718699755928



## Skap den perfekte stemningen med høykvalitets belysning som kan dimmes.

Skap den perfekte stemningen med Philips' innfelte LED-spoter som enkelt kan dimmes fra hverdagslig, klart lys til koselige, varme toner.

### Tilpass til interiøret

- Dekorativ utførelse i metallic

### Lyseffekt

- Fokusert lysstråle

### Sikkerhet

- Fuktsikker

### Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

### Kontroll

- Kan dimmes

### Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

# Høydepunkter

## Dekorativ utførelse i metallic

Utførelsen i metallic gir et moderne preg.

## Fokusert lysstråle

Fokuser lyset på gjenstander, et spisebord eller annet interiør du vil trekke oppmerksomhet til.

## Fuktsikker

Ettersom produktet er fuktsikkert, kan du trygt bruke det på badet, kjøkkenet, altanen eller andre steder hvor fukt kan være et problem.

## Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning

som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

## Kan dimmes

Gjør det mulig for deg å endre på stemningen ved å redusere lysstyrken på LED-belysningen fra klart hvitt, til en koselig glød – akkurat som på tradisjonelle lamper.

## Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 10 000

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

## Diverse

- Spesielt designet for: Baderom, Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Vanntett

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 29 mA
- Effektivitet: 64 lm/W

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,114 kg
- Lengde på utstikker: 7,0 cm
- Bredder på utstikker: 7,0 cm
- Høyde: 5,5 cm
- Lengde: 8,5 cm
- Forsenkingsavstand: 1,5 cm
- Bredder: 8,5 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 20 000 time(r)
- Diameter: 85 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 350
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 5
- IP-klasse: IP65/IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8718699755928
- Nettovekt: 0,34 kg
- Bruttovekt: 0,4 kg
- Høyde: 9 cm
- Lengde: 10,5 cm
- Bredde: 18,7 cm
- Materialenummer (12NC): 929002374022



Utgivelsesdato:  
2024-05-03  
Versjon: 0.205

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)