

# PHILIPS

Innfelt Sparkle-  
lampe

Downlights

2700 K

Nikkel

Kan dimmes



8718699756017



## Skap den perfekte stemningen med høykvalitets belysning som kan dimmes.

Skap den perfekte stemningen med Philips' innfelte LED-spoter som enkelt kan dimmes fra hverdagslig, klart lys til koselige, varme toner.

### Enkel å oppleve

- Velg hvor og hvordan lyset skal falle med disse justerbare modullysene.

### Lyseffekt

- Fokusert lysstråle

### Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

### Kontroll

- Kan dimmes

### Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

# Høydepunkter

## Justerbar modulbelysning

### Fokuseret lysstråle

Fokuser lyset på gjenstander, et spisebord eller annet interiør du vil trekke oppmerksomhet til.

## Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimrer, strobing, blanding, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

## Kan dimmes

Gjør det mulig for deg å endre på stemningen ved å redusere lysstyrken på LED-belysningen fra klart hvitt, til en koselig glød – akkurat som på tradisjonelle lamper.

## Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Nikkel
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 10 000
- Nominell levetid: 20 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Justerbar – hev og senk
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36
- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 58

## Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 31 mA

**Produktets mål og vekt**

- Nettovekt: 0,118 kg
- Forsenkingsavstand: 15 mm
- Total høyde: 55 mm
- Total lengde: 85 mm
- Total bredde: 85 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 7.0 cm x 7.0 cm

**Service**

- Garanti: To år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Diameter: 85 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 350
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- Lyspære følger med: 5.5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

**Lyspæren**

- Programvare kan oppgraderes: Nei

**Hva støttes**

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8718699756017
- Nettovekt: 0,35 kg
- Bruttovekt: 0,41 kg
- Høyde: 9 cm
- Lengde: 10,5 cm
- Bredde: 18,7 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-13  
Versjon: 0.300

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)