

PHILIPS

Glødepære, røykfarget,
11 W, G93, E27

LED

1800 K

100 lm

15 000 timer



8718699759698



En enestående lyskilde

Philips LED-lyskilder gir et vakkert og varmt hvitt lys, lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med en moderne og elegant design er denne lyskilden, som kan dimmes, den perfekte erstatningen for tradisjonelle lyskilder med frostet glass.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Skap det rette lyset i hjemmet

- Passer perfekt for dekorative armaturer

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- Ser bra ut både på- og avslått

Høydepunkter

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer

det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Passer perfekt for dekorative armaturer

Moderne belysning i Philips LED-pærer til bruk i dekorative armaturer som takvifter og pyntestriper.

Ser bra ut både på- og avslått



"Denne vakre lampen med synlig glødetråd tilfører stil og nostalgi i ethvert rom. Ser bra ut både på- og avslått."

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt globepære
- Sokkel: E27
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæreoverflate: røykfarget
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +40 °C
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 1800 K
- Opprinnelig lysytelse: 100 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 818 | CCT of 1800K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 1800 K
- Lysytelse: 100 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 50 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Dekorativ

Andre egenskaper

- I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon

- EAN: 8718699759698
- EL nr: 871869975969800
- Produkttittel: LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.54

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.54
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 11 W
- Effektforbruk: 2 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 2

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 142 mm
- Total lengde: 142 mm
- Total bredde: 95 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 95 mm
- Kan dimmes: Nei
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkelbase: E27
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: No

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699759698
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,11 kg
- Høyde: 18,2 cm
- Lengde: 10,2 cm
- Bredde: 13 cm



Utgivelsesdato: 2025-12-27
Versjon: 0.670

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com