

PHILIPS

Glødemignon, matt,
40 W, P45, E27

LED

2700 K

470 lm

15 000 timer



8718699763473



Varmhvitt lys med topp lyskvalitet

Disse lyskildene har et kjent og kjært design, varer ti ganger lenger og bruker ca. 85 % mindre energi enn tradisjonelle lyspærer, takket være det siste innen energibesparende LED-teknologi.

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard glødepære

Skap det rette lyset i hjemmet

- Passer perfekt som dekorative armaturer

LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Høydepunkter

Erstatter standard glødepære



Med den vakre formen og de kjente dimensjonene er dette moderne belysning med energisparende standard-LED-lyskilde. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard glødepærer.

Passer perfekt som dekorativ armatur



Moderne belysning med Philips LED illum/krone til bruk i dekorative armaturer som lysekroner, takvifter, pyntestriper og stolpelamper.

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan belaste øynene. Er den for lys får du gjenskinn. Er den for myk får du flimring. Nå kan du skånsomt lyse opp rommet med LED-lamper formet for å være behagelige for øynene og skape den perfekte stemningen i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt kronepære
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 109

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Informasjon

- EAN: 8718699763473
- EL nr: 871869976347300
- Produkttittel: LED classic 40W P45 E27 WW FR ND RFSRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforkbruk: 4,3
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 78 mm
- Total lengde: 80 mm
- Total bredde: 45 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er::
387386

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definerst støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699763473
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,04 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.262

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com