

PHILIPS

Filament, matt,
200 W, A95, E27

LED

4000 K

3452 lm

15 000 timer



8718699764654



Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

Philips LED-lyspærer gir et vakkert og varmt hvitt lys, en eksepsjonelt lang levetid og umiddelbare, betydelige energibesparelser. Med sitt rene og elegante design er denne lyspæren den perfekte erstatningen for tradisjonelle matte lyspærer.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

Mer enn belysning

- En enkel LED til daglig bruk

Høydepunkter

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme

tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Gjennomsnittlig nominell levetid på 15 000 timer



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du maset med å skifte lyspærer ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

En enkel LED til daglig bruk



Hverdags-LED fra Philips er en lyskilde som dekker grunnleggende belysningsbehov. Til en rimelig pris får du alt du forventer fra en LED, fra vakker belysning til en pålitelig ytelse.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +45 °C
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

Garanti

- Garantiperiode: 2 år

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Opprinnelig lysytelse: 3452 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 840 | CCT of 4000K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000
- Lysytelse: 3 452 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 150,00

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Andre egenskaper

- I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon

- EAN: 8718699764654
- EL nr: 871869976465400
- Produkttittel: LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.51

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 200
- Energieffektivitetsmerke (EEL): D
- Effektforbruk: 23
- Energiforbruk kWh/1000 t: 23

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 165 mm
- Total lengde: 165 mm
- Total bredde: 95 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 95 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 374909
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Nei
- Flimerverdi (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkelbase: E27
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: No

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699764654
- Nettovekt: 0,1 kg
- Bruttovekt: 0,16 kg
- Høyde: 22,6 cm
- Lengde: 10,2 cm
- Bredde: 13 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-15
Versjon: 0.315

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com