

PHILIPS

Mignon, 15 W, T25,
E14

LED

2700 K

150 lm

15 000 timer



8718699771935



Toppmoderne LED- lyskilde til hjemmet

Denne Philips LED-lyskilden sørger for et vakkert, ekstra varmt lys, en svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med samme fargetemperatur som en flamme er denne lyskilden det perfekte valget for å skape en koselig stemning.

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard glødepære

Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

Mer enn belysning

- For kjøleskap og fryserer

Høydepunkter

Erstatter standard glødepære



Med den vakre formen og de kjente dimensjonene er dette moderne belysning med energisparende standard-LED-lyskilde. Den perfekte

bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard glødepærer.

Gjennomsnittlig nominell levetid på 15 000 timer



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du maset med å skifte lyspærer ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

Lyspære til spesielle formål

Kjøleskapslyspærene fra Philips kan brukes i kjøleskap, fryser og lignende steder som er utsatt for lave temperaturer. Bare bytt ut lyspæren med en kjøleskapslyspære fra Philips for å få lang og nyttig levetid.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt kronepære
- Sokkel: E14
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +45 °C
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integriert LED: Ja

Garanti

- Garantiperiode: 2 år

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 150 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700
- Lysytelse: 150 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 88,00

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Andre egenskaper

- I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon

- EAN: 8718699771935
- EL nr: 871869977193501
- Produkttittel: LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 15
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 1,7
- Energiforbruk kWh/1000 t: 2

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 59 mm
- Total lengde: 59 mm
- Total bredde: 25 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 25 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 391879
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Nei
- Flimerverdi (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkelbase: E14

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699771935
- Nettovekt: 0,01 kg
- Bruttovekt: 0,02 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 2,5 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-07-01
Versjon: 0.540

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com